



Para los trabajos de iluminación cotidianos, las velas LED cuentan con un diseño clásico tradicional con las ventajas de la tecnología LED de larga duración

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Con un diseño tradicional clásico, estas velas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes clásicas con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. La bombilla de vela LED es una opción muy sencilla para quienes buscan la sustitución por LED, la vela LED ofrece un ahorro energético del 90 % en comparación con las lámparas convencionales. Las bombillas LED CorePro de vidrio proporcionan una excelente calidad de luz para iluminación de escaleras. La bombilla de vela LED ofrece una vida útil de 15.000 horas para reducir los costes de mantenimiento.

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Beneficios

- Ahorra un 30 % de energía en comparación con las velas y reflejos metálicos LED estándar de Philips
- La bombilla de vela LED tiene una vida útil muy prolongada que reduce la necesidad de sustituciones
- Fácil recambio de las lámparas convencionales

Características

- Diseño tradicional con formas clásicas
- Acabados de alta calidad y adaptación perfecta
- Muy alta calidad de luz con buena reproducción cromática (IRC>80)
- Diseñadas para que se vean, tienen un aspecto excelente encendidas o apagadas
- Respetuosa con el medio ambiente: no contiene mercurio ni otras sustancias peligrosas

Aplicaciones

- Hogar
- Hostelería

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Versions



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14




LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14



LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND




Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Versions



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

Plano de dimensiones







Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Información general	
Ciclo de encendido/apagado	20.000
Vida útil nominal	15.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Operativos y eléctricos	
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Controles y regulación	
Regulable	No

Información general

Order Code	Full Product Name	Base del casquillo
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)		
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color	Código de color	Flujo luminoso
		correlacionada (nom.)		
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		
		correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color		
		correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía		Equivalente de potencia
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W		60 W
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W		60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W		25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W		25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W		60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W		60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W		25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W		40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W		60 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W		60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W		25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W		40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W		60 W
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W		60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía		Equivalente de potencia
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W		25 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W		60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W		25 W
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W		25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W		40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W		25 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W		25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W		40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W		40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W		60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W		60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W		40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W		40 W

Temperatura

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Transparente	P45
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Transparente	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Transparente	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Mate	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Mate	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Mate	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Mate	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Mate	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Mate	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Mate	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Mate	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Mate	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Mate	P45
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Mate	P45



Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla	Forma de la bombilla
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Mate	BA35
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Transparente	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Transparente	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Transparente	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Mate	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Transparente	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Transparente	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Transparente	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Transparente	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Transparente	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Transparente	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Transparente	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Transparente	B35

Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	3 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



Velas y reflejos metálicos LED CorePro Glass

