



# La solution classique pour un éclairage décoratif

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

### Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules flamme et lustres LED Philips standard
- L'ampoule flamme LED a une très longue durée de vie qui réduit la fréquence de remplacement.
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

### Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

### Application

- Maison
- Hôtellerie

### Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W  
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR  
B35



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR  
BA35



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14  
WWFRNDRF2SRT6 UK

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Versions



SPPR\_LEDCL\_0028-Product  
photo



SPPR\_LEDCL\_0029-Product  
photo



MZD\_LEDCLA\_40W\_B35\_E14



MZD\_LEDCLA\_40W\_P45\_E14



LEDcandle E14 B35







LEDbulb Classic 40W E27 P45 827  
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827  
CL ND

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Schéma dimensionnel



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | 45 mm | 78 mm |





| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | 35 mm | 97 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | 45 mm | 80 mm |
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | 45 mm | 82 mm |
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | 45 mm | 80 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 45 mm | 80 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | 45 mm | 80 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 45 mm | 78 mm |
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | 45 mm | 82 mm |
| CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | 45 mm | 78 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | 45 mm | 78 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | 45 mm | 78 mm |

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Schéma dimensionnel



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | 45 mm | 78 mm |




| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | 45 mm | 80 mm |
| CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 45 mm | 80 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | 35 mm | 97 mm |

| Product                                  | D     | C      |
|------------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | 35 mm | 123 mm |
| CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | 35 mm | 123 mm |

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Schéma dimensionnel



| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | 35 mm | 97 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 45 mm | 80 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | 35 mm | 97 mm |
| CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | 35 mm | 97 mm |

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

| Informations générales                           |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| Nombre de cycles d'allumage                      | 20.000      |
| Durée de vie nominale                            | 15.000 h    |
| Données techniques de l'éclairage                |             |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                 | 80          |
| LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) | 70 %        |
| Fonctionnement et électricité                    |             |
| Fréquence d'entrée                               | 50 à 60 Hz  |
| Fréquence linéaire                               | 50 to 60 Hz |
| Heure de démarrage (nom.)                        | 0,5 s       |
| Commandes et gradation                           |             |
| Variation de l'intensité lumineuse               | Non         |

Informations générales

| Order Code    | Full Product Name                        | Culot |
|---------------|------------------------------------------|-------|
| 8719514347564 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | E14   |
| 8719514347588 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | E14   |
| 8719514347762 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | E27   |
| 8719514346796 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | E14   |
| 8719514347502 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | E14   |
| 8719514347526 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | E14   |
| 8719514346819 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | E14   |
| 8719514347205 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | E14   |
| 8719514347601 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | E14   |
| 8719514347625 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | E14   |
| 8719514346833 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | E27   |
| 8719514347229 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | E27   |
| 8719514347687 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | E27   |
| 8719514347700 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | E27   |
| 8719514346857 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | E14   |
| 8719514347663 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | E27   |
| 8719514347748 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | E14   |
| 8719514377578 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | E14   |
| 8719514347182 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | E14   |
| 8719514377592 | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | E14   |
| 8719514347724 | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | E14   |
| 8719514347267 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | E14   |
| 8719514347304 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | E14   |
| 8719514347465 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | E14   |
| 8719514347489 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | E14   |
| 8719514347328 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | E27   |
| 8719514347403 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | E14   |

Données techniques de l'éclairage

| Order Code    | Full Product Name                        | Température de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Code couleur | Flux lumineux |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 8719514347564 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | 2700 K                                       | 827          | 806 lm        |
| 8719514347588 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 4000 K                                       | 840          | 806 lm        |
| 8719514347762 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | 2700 K                                       | 827          | 250 lm        |
| 8719514346796 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 2700 K                                       | 827          | 250 lm        |
| 8719514347502 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | 2700 K                                       | 827          | 806 lm        |
| 8719514347526 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | 4000 K                                       | 840          | 806 lm        |
| 8719514346819 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | 2700 K                                       | 827          | 250 lm        |

| Order Code    | Full Product Name                        | Température de couleur<br>corrélée<br>(nom.) | Code couleur | Flux lumineux |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 8719514347205 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | 2700 K                                       | 827          | 470 lm        |
| 8719514347601 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 2700 K                                       | 827          | 806 lm        |
| 8719514347625 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | 4000 K                                       | 840          | 806 lm        |
| 8719514346833 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 2700 K                                       | 827          | 250 lm        |
| 8719514347229 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | 2700 K                                       | 827          | 470 lm        |
| 8719514347687 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | 2700 K                                       | 827          | 806 lm        |
| 8719514347700 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | 4000 K                                       | 840          | 806 lm        |
| 8719514346857 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | 2700 K                                       | 827          | 250 lm        |

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

| Order Code    | Full Product Name                           | Température                      | Code | Flux   |
|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|
|               |                                             | de couleur<br>corrélée<br>(nom.) |      |        |
| 8719514347663 | CorePro LEDLusterND6.5-60W<br>P45 E27B27CLG | 2700 K                           | 827  | 806 lm |
| 8719514347748 | CorePro LEDLusterND2-25W<br>P45 E14 827 CLG | 2700 K                           | 827  | 250 lm |
| 8719514377578 | CorePro LEDCandleND 2-25W<br>E14B35 827CL G | 2700 K                           | 827  | 250 lm |
| 8719514347182 | CorePro LEDCandleND4.3-40W<br>E14 827B35FRG | 2700 K                           | 827  | 470 lm |
| 8719514377592 | CorePro LEDCandleND2-25W<br>E14BA35 827CL G | 2700 K                           | 827  | 250 lm |
| 8719514347724 | CorePro LEDCandleND2-25W<br>ST35 E14 827CLG | 2700 K                           | 827  | 250 lm |
| 8719514347267 | CorePro LEDCandleND4.3-40W<br>E14 827B35CLG | 2700 K                           | 827  | 470 lm |

Fonctionnement et électricité

| Order Code    | Full Product Name                              | Consommation | Puissance |
|---------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|
|               |                                                | électrique   |           |
| 8719514347564 | CorePro LEDLusterND6.5-60W<br>P45 E14827CLG    | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514347588 | CorePro LEDLusterND6.5-60W<br>P45 E14840CLG    | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514347762 | CorePro LEDLusterND2-25W P45<br>E27 827 CLG    | 2 W          | 25 W      |
| 8719514346796 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W<br>B35 E14 FRG    | 2,2 W        | 25 W      |
| 8719514347502 | CorePro LEDCandleND6.5-60W<br>B35 E14827FRG    | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514347526 | CorePro<br>LEDCandleND6.5-60WB35 E14<br>840FRG | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514346819 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W<br>P45 E14 FRG    | 2,2 W        | 25 W      |
| 8719514347205 | CorePro LEDLusterND4.3-40W<br>E14 827P45FRG    | 4,3 W        | 40 W      |
| 8719514347601 | CorePro LEDLusterND6.5-60W<br>P45 E14827FRG    | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514347625 | CorePro LEDLusterND6.5-60W<br>P45 E14840FRG    | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514346833 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W<br>P45 E27 FRG    | 2,2 W        | 25 W      |
| 8719514347229 | CorePro LEDLusterND4.3-40W<br>E27 827P45FRG    | 4,3 W        | 40 W      |
| 8719514347687 | CorePro LEDLusterND6.5-60W<br>P45 E27827FRG    | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514347700 | CorePro LEDLusterND6.5-60W<br>P45 E27840FRG    | 6,5 W        | 60 W      |

| Order Code    | Full Product Name                              | Température                      | Code | Flux   |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------|
|               |                                                | de couleur<br>corrélée<br>(nom.) |      |        |
| 8719514347304 | CorePro LEDLusterND4.3-40W<br>E14 827P45CLG    | 2700 K                           | 827  | 470 lm |
| 8719514347465 | CorePro LEDCandle<br>ND6.5-60W B35E14827CLG    | 2700 K                           | 827  | 806 lm |
| 8719514347489 | CorePro<br>LEDCandleND6.5-60W B35<br>E14840CLG | 4000 K                           | 840  | 806 lm |
| 8719514347328 | CorePro LEDLusterND4.3-40W<br>E27 827P45CLG    | 2700 K                           | 827  | 470 lm |
| 8719514347403 | CorePro LEDCandleND4.3-40W<br>E14 840B35CLG    | 4000 K                           | 840  | 470 lm |

| Order Code    | Full Product Name                           | Consommation | Puissance |
|---------------|---------------------------------------------|--------------|-----------|
|               |                                             | électrique   |           |
| 8719514346857 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W<br>BA35 E14 FRG | 2,2 W        | 25 W      |
| 8719514347663 | CorePro LEDLusterND6.5-60W<br>P45 E27827CLG | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514347748 | CorePro LEDLusterND2-25W P45<br>E14 827 CLG | 2 W          | 25 W      |
| 8719514377578 | CorePro LEDCandleND 2-25W<br>E14B35 827CL G | 2 W          | 25 W      |
| 8719514347182 | CorePro LEDCandleND4.3-40W<br>E14 827B35FRG | 4,3 W        | 40 W      |
| 8719514377592 | CorePro LEDCandleND2-25W<br>E14BA35 827CL G | 2 W          | 25 W      |
| 8719514347724 | CorePro LEDCandleND2-25W<br>ST35 E14 827CLG | 2 W          | 25 W      |
| 8719514347267 | CorePro LEDCandleND4.3-40W<br>E14 827B35CLG | 4,3 W        | 40 W      |
| 8719514347304 | CorePro LEDLusterND4.3-40W<br>E14 827P45CLG | 4,3 W        | 40 W      |
| 8719514347465 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W<br>B35E14827CLG | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514347489 | CorePro LEDCandleND6.5-60W<br>B35 E14840CLG | 6,5 W        | 60 W      |
| 8719514347328 | CorePro LEDLusterND4.3-40W<br>E27 827P45CLG | 4,3 W        | 40 W      |
| 8719514347403 | CorePro LEDCandleND4.3-40W<br>E14 840B35CLG | 4,3 W        | 40 W      |

# Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

## Température

| Order Code    | Full Product Name                        | Température maximale du produit (nom.) |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8719514347564 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | 55 °C                                  |
| 8719514347588 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | 55 °C                                  |
| 8719514347762 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | 30 °C                                  |
| 8719514346796 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | 36 °C                                  |
| 8719514347502 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | 55 °C                                  |
| 8719514347526 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | 55 °C                                  |
| 8719514346819 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | 36 °C                                  |
| 8719514347205 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | 55 °C                                  |
| 8719514347601 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | 55 °C                                  |
| 8719514347625 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | 55 °C                                  |
| 8719514346833 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | 36 °C                                  |
| 8719514347229 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | 55 °C                                  |
| 8719514347687 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | 55 °C                                  |
| 8719514347700 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | 55 °C                                  |

| Order Code    | Full Product Name                        | Température maximale du produit (nom.) |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 8719514346857 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | 36 °C                                  |
| 8719514347663 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | 55 °C                                  |
| 8719514347748 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | 36 °C                                  |
| 8719514377578 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | 36 °C                                  |
| 8719514347182 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | 55 °C                                  |
| 8719514377592 | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | 36 °C                                  |
| 8719514347724 | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | 36 °C                                  |
| 8719514347267 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | 45 °C                                  |
| 8719514347304 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | 45 °C                                  |
| 8719514347465 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | 55 °C                                  |
| 8719514347489 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG | 55 °C                                  |
| 8719514347328 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG | 45 °C                                  |
| 8719514347403 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG | 55 °C                                  |

## Mécanique et boîtier

| Order Code    | Full Product Name                        | Finition ampoule | Forme de la lampe |
|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 8719514347564 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG | Transparent      | P45               |
| 8719514347588 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG | Transparent      | P45               |
| 8719514347762 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG | Transparent      | P45               |
| 8719514346796 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG | Dépoli           | B35               |
| 8719514347502 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG | Dépoli           | B35               |
| 8719514347526 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG | Dépoli           | B35               |
| 8719514346819 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG | Dépoli           | P45               |
| 8719514347205 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG | Dépoli           | P45               |
| 8719514347601 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG | Dépoli           | P45               |
| 8719514347625 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG | Dépoli           | P45               |
| 8719514346833 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG | Dépoli           | P45               |
| 8719514347229 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG | Dépoli           | P45               |

| Order Code    | Full Product Name                        | Finition ampoule | Forme de la lampe |
|---------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 8719514347687 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG | Dépoli           | P45               |
| 8719514347700 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG | Dépoli           | P45               |
| 8719514346857 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG | Dépoli           | BA35              |
| 8719514347663 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG | Transparent      | P45               |
| 8719514347748 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG | Transparent      | P45               |
| 8719514377578 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G | Transparent      | B35               |
| 8719514347182 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG | Dépoli           | B35               |
| 8719514377592 | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G | Transparent      | BA35              |
| 8719514347724 | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG | Transparent      | ST35              |
| 8719514347267 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG | Transparent      | B35               |
| 8719514347304 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG | Transparent      | P45               |
| 8719514347465 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG | Transparent      | B35               |

## Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament


| Order Code    | Full Product Name                           | Finition<br>ampoule | Forme de<br>la lampe |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 8719514347489 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35<br>E14840CLG | Transparent         | B35                  |
| 8719514347328 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27<br>827P45CLG | Transparent         | P45                  |

### Approbation et application

| Order Code    | Full Product Name                           | Consommation<br>d'énergie kWh/1 000 h |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 8719514347564 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45<br>E14827CLG | 7 kWh                                 |
| 8719514347588 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45<br>E14840CLG | 7 kWh                                 |
| 8719514347762 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827<br>CLG | 2 kWh                                 |
| 8719514346796 | CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG    | 3 kWh                                 |
| 8719514347502 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35<br>E14827FRG | 7 kWh                                 |
| 8719514347526 | CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14<br>840FRG | 7 kWh                                 |
| 8719514346819 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG    | 3 kWh                                 |
| 8719514347205 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14<br>827P45FRG | 5 kWh                                 |
| 8719514347601 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45<br>E14827FRG | 7 kWh                                 |
| 8719514347625 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45<br>E14840FRG | 7 kWh                                 |
| 8719514346833 | CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG    | 3 kWh                                 |
| 8719514347229 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27<br>827P45FRG | 5 kWh                                 |
| 8719514347687 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45<br>E27827FRG | 7 kWh                                 |
| 8719514347700 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45<br>E27840FRG | 7 kWh                                 |
| 8719514346857 | CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14<br>FRG | 3 kWh                                 |
| 8719514347663 | CorePro LEDLusterND6.5-60W P45<br>E27827CLG | 7 kWh                                 |
| 8719514347748 | CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG    | 2 kWh                                 |
| 8719514377578 | CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL<br>G | 2 kWh                                 |
| 8719514347182 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14<br>827B35FRG | 5 kWh                                 |
| 8719514377592 | CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL<br>G | 2 kWh                                 |
| 8719514347724 | CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14<br>827CLG | 2 kWh                                 |
| 8719514347267 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14<br>827B35CLG | 5 kWh                                 |
| 8719514347304 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E14<br>827P45CLG | 5 kWh                                 |

| Order Code    | Full Product Name                           | Finition<br>ampoule | Forme de<br>la lampe |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 8719514347403 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14<br>840B35CLG | Transparent         | B35                  |

| Order Code    | Full Product Name                           | Consommation<br>d'énergie kWh/1 000 h |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| 8719514347465 | CorePro LEDCandle ND6.5-60W<br>B35E14827CLG | 7 kWh                                 |
| 8719514347489 | CorePro LEDCandleND6.5-60W B35<br>E14840CLG | 7 kWh                                 |
| 8719514347328 | CorePro LEDLusterND4.3-40W E27<br>827P45CLG | 5 kWh                                 |
| 8719514347403 | CorePro LEDCandleND4.3-40W E14<br>840B35CLG | 5 kWh                                 |



## Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

