




La solution classique pour un éclairage décoratif

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Dotées d'un design classique, ces ampoules flamme LED à filament allient les formes familières des ampoules à incandescence classiques et les avantages de la technologie LED longue durée. Constituant un choix évident pour ceux qui recherchent une solution de remplacement de LED rétrofit, l'ampoule LED permet 90 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes conventionnelles. Les ampoules LED en verre CorePro offrent une excellente qualité de lumière. L'ampoule flamme LED offre une durée de vie de 15 000 heures pour réduire les coûts de maintenance.

Avantages

- Économise 30 % d'énergie par rapport aux ampoules flamme et lustres LED Philips standard
- L'ampoule flamme LED a une très longue durée de vie qui réduit la fréquence de remplacement.
- Remplacement aisé des lampes conventionnelles

Fonctions

- conception vintage avec formes classiques
- adaptation parfaite et finition de haute qualité
- Très bonne qualité de lumière et bon rendu des couleurs (IRC>80)
- D'un esthétisme remarquable, elles offrent un rendu agréable aussi bien allumées qu'éteintes
- Respect de l'environnement : ne contient pas de mercure ni d'autres substances dangereuses

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Application

- Maison
- Hôtellerie

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK




SPPR_LEDCL_0028-Product
photo

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Versions



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD_LEDCLA_40W_B35 E14



MZD_LEDCLA_40W_P45 E14




LEDcandle E14_B35



LEDbulb Classic 40W E27_P45 827
CL ND





Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm





Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Schéma dimensionnel



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm

Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	20'000
Durée de vie nominale	15'000 h

Données techniques de l'éclairage

Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Code couleur	827
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27

Données techniques de l'éclairage

Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	250 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	470 lm
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	806 lm

Order Code	Full Product Name	Flux lumineux
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	250 lm
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	470 lm

Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6.5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2.2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6.5 W	60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2.2 W	25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4.3 W	40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6.5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2.2 W	25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4.3 W	40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6.5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6.5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4.3 W	40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4.3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4.3 W	40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6.5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4.3 W	40 W

Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C

Mécanique et boîtier


Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Transparent	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Transparent	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Dépoli	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Dépoli	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Dépoli	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Dépoli	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Dépoli	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Dépoli	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Dépoli	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Dépoli	P45

Order Code	Full Product Name	Finition ampoule	Forme de la lampe
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Transparent	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Transparent	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Transparent	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Dépoli	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Transparent	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Transparent	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Transparent	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Transparent	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Transparent	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Transparent	P45

Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh



Lampes CorePro Flamme et Sphérique filament

