



Per l'illuminazione di tutti i giorni, le lampadine a candela LED presentano un design classico con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine a candela LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine a candela LED rappresentano una scelta molto semplice per chi cerca una sostituzione LED retrofit e garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine in vetro CorePro LED forniscono un'eccellente qualità della luce per l'illuminazione delle scale. La lampadina a candela LED offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Vantaggi

- Risparmia il 30% di energia rispetto alle lampadine a candela e sferiche LED Philips standard
- La lampadina a candela LED ha una durata molto lunga che riduce la necessità di sostituzioni
- Semplice sostituzione retrofit delle lampade tradizionali

Caratteristiche

- design tradizionale con forme classiche
- adattabilità perfetta e finitura di alta qualità
- Ottima qualità della luce con buona resa dei colori (CRI>80)
- Progettate per essere notate, sia accese che spente
- Rispetto dell'ambiente: senza mercurio o altre sostanze nocive

Applicazione

- Casa
- Hotel, ristoranti e bar

Versions



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
B35



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Versions



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14



LEDcandle E14 B35



LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND




Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Versions



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

Disegno tecnico







Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Disegno tecnico



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Informazioni generali	
Ciclo di commutazione on/off	20.000
Durata nominale	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Attacco
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Order Code	Full Product Name	Temperatura di		
		colore correlata	Codice	Flusso
		(Nom)	colore	luminoso
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura di		
		colore correlata	Codice	Flusso
		(Nom)	colore	luminoso
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo		Potenza
		energetico		equivalente
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W		60 W
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W		60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W		25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W		25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W		60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W		60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W		25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W		40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W		60 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W		60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W		25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W		40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W		60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo		Potenza
		energetico		equivalente
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W		60 W
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W		25 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W		60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W		25 W
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W		25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W		40 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W		25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W		40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W		40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W		60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W		60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W		40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W		40 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima	
		involucro (Nom)	
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C	
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C	
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C	

Order Code	Full Product Name	Temp. massima	
		involucro (Nom)	
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C	
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C	
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C	

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Trasparente	P45
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Trasparente	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Trasparente	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Smerigliata	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Smerigliata	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Smerigliata	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Smerigliata	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Smerigliata	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Smerigliata	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Smerigliata	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Smerigliata	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Smerigliata	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Smerigliata	P45

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina	Forma lampadina
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Smerigliata	P45
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Smerigliata	BA35
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Trasparente	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Trasparente	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Trasparente	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Smerigliata	B35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Trasparente	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Trasparente	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Trasparente	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Trasparente	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Trasparente	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Trasparente	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Trasparente	B35



Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh

Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico kWh/1000 h
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	3 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



Lampadine a oliva e sferiche LED CorePro in vetro G

