



De LED-kaarslamp combineert de klassieke vorm van gloeilampen met de voordelen van duurzame LED-technologie en is geschikt voor dagelijks gebruik

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Voordelen

- Bespaart 30% energie in vergelijking met standaard Philips LED kaars- en kogellampen
- De LED-kaarslamp heeft een zeer lange levensduur waardoor het vervangingsonderhoud vermindert
- Gemakkelijke vervanging van conventionele lampen

Kenmerken

- Traditioneel ontwerp met klassieke vormgeving
- perfecte pasvorm met een hoogwaardige afwerking
- Zeer goede lichtkwaliteit met een goede kleurweergave (CRI>80)
- Ontworpen om gezien te worden. Altijd mooi, zowel aan als uit
- Milieuvriendelijk: bevat geen kwik of andere schadelijke stoffen

Toepassing

- Thuis
- Hotels, cafés, restaurants

Versions



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Versions



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo




MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14







LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Algemene informatie	
Schakelcyclus	20.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Algemene informatie

Order Code	Full Product Name	Lampvoet
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
		(nom.)	Kleurcode	
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
8719514347182	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
8719514377592	CorePro LED CandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde kleurtemperatuur		Lichtstroom
		(nom.)	Kleurcode	
8719514347724	CorePro LED CandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
8719514347267	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
8719514347489	CorePro LED CandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
8719514347403	CorePro LED CandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
8719514347526	CorePro LED CandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W	25 W
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

			Overeenkomstig
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	vermogen
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W

Operationele temperatuur

		T-behuizing
Order Code	Full Product Name	maximaal (nom.)
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Helder	P45
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Helder	P45
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Helder	P45
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Mat	B35
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Mat	B35
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Mat	B35
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Mat	P45
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Mat	P45
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Mat	P45
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Mat	P45

			Overeenkomstig
Order Code	Full Product Name	Energieverbruik	vermogen
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

		T-behuizing
Order Code	Full Product Name	maximaal (nom.)
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Mat	P45
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Mat	P45
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Mat	P45
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Mat	P45
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Mat	BA35
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Helder	P45
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Helder	P45
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Helder	B35
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Mat	B35
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Helder	BA35

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas


Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Helder	ST35
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Helder	B35
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Helder	P45
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Helder	B35

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Helder	B35
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Helder	P45
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Helder	B35

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514347564	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
8719514347588	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
8719514347762	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
8719514346796	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
8719514347502	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
8719514347526	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
8719514346819	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
8719514347205	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
8719514347601	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
8719514347625	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
8719514346833	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
8719514347229	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
8719514347687	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
8719514347700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
8719514346857	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	3 kWh
8719514347663	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
8719514347748	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
8719514377578	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
8719514347182	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
8719514377592	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
8719514347724	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh

Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514347267	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
8719514347304	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
8719514347465	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
8719514347489	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
8719514347328	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
8719514347403	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

