



For dine daglige belysningsjobber har lysdioder et klassisk tradisjonsdesign med fordelene med langvarig LED-teknologi

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Disse LED-glødepærene har en klassisk arvdesign, og kombinerer de kjente formene til klassiske glødepærer med fordelene med den langvarige LED-teknologien. Et veldig enkelt valg for folk som leter etter en ettermontert LED-erstatning, disse LED-pærene med høy lumen gir 90 % energibesparelser sammenlignet med konvensjonelle lyspærer. CorePro Glass LED-pærer gir utmerket lyskvalitet. Energibesparende LED-belysning som gir en levetid på 15 000 timer for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Fordeler

- Sparer 30 % energi sammenlignet med standard LED-lys og lys fra Philips
- LED-lyspæren har svært lang levetid som reduserer behovet for utskiftninger
- Enkel ettermonterbar erstatningsenhet for konvensjonelle lamper

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Funksjoner

- klassisk design og tradisjonelle former
- perfekt passform og utførelse av høy kvalitet
- Meget god lyskvalitet med god fargegjengivelse (CRI>80)
- Laget for å ses, både tendt og slukket
- Miljøvennlig: inneholder ikke kvikksølv eller andre skadelige stoffer

Søknad

- Hjem
- Hotell- og restaurantnæringen

Versions



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
B35



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Versions



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo




MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14







LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Generell informasjon	
Brytersyklus	20 000
Nominell levetid	15 000 time(r)
Teknisk belysning	
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Sokkelbase
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom.)	Fargekode	Lysytelse
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur		Lysytelse
		(nom.)	Fargekode	
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur		Lysytelse
		(nom.)	Fargekode	
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W	25 W
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

		Effekten som	
Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	tilsvarer
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W

Temperatur

		Maksimal temperatur for innfatningen	
Order Code	Full Product Name	(nom.)	
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C	
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C	
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C	
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C	
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C	
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C	
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C	
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C	
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C	
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C	
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C	
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C	
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C	
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C	

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	P45
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	P45
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	P45
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	B35
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	B35
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	B35
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	P45
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	P45
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	P45
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	P45
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	P45
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	P45
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	P45
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	P45

		Effekten som	
Order Code	Full Product Name	Effektforbruk	tilsvarer
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W


		Maksimal temperatur for innfatningen	
Order Code	Full Product Name	(nom.)	
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C	
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C	
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C	
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C	
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C	
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C	
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C	
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C	
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C	
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C	
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C	
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C	
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C	

Order Code	Full Product Name	Lyspæreform
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	BA35
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	P45
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	P45
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	B35
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	B35
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	BA35
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	ST35
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	B35
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	P45
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	B35
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	B35
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	P45
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	B35

CorePro LED mignon og prismepærer av glass

Godkjenning og bruksområde

		Energiforbruk kWh/
Order Code	Full Product Name	1000 t
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	3 kWh
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



CorePro LED mignon og prismepærer av glass

