



Para os seus trabalhos de iluminação diários, as velas LED apresentam um design clássico tradicional com os benefícios da tecnologia LED de longa duração

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Dotada de um design clássico tradicional, esta vela LED de filamento alia as formas familiares das lâmpadas incandescentes clássicas aos benefícios da tecnologia LED de longa duração. Sendo a opção evidente para quem procura uma substituição de LED retrofit, a lâmpada de vela LED oferece 90% de poupanças de energia em comparação com as lâmpadas convencionais. As lâmpadas LED CorePro Glass proporcionam uma excelente qualidade de luz para a iluminação de escadas. A lâmpada de vela LED oferece uma vida útil de 15 000 horas para reduzir os custos de manutenção.

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Benefícios

- Poupa 30% de energia em comparação com os lustres e as velas LED padrão da Philips
- A lâmpada de vela LED tem uma vida útil muito longa que reduz a necessidade de substituições
- Substituição retrofit fácil para as lâmpadas convencionais

Características

- design tradicional com formas clássicas
- encaixe perfeito e acabamento de alta qualidade
- Iluminação de muito boa qualidade com uma boa restituição cromática (CRI>80)
- Concebidas para serem vistas, são bonitas acesas ou apagadas
- Amiga do ambiente: não contém mercúrio nem outras substâncias perigosas

Aplicação

- Habitações
- Hotéis

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Versions



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14




MZD LEDCLA 40W P45 E14

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Versions






LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

Desenho dimensional







Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Desenho dimensional



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Informações gerais	
Ciclo de comutação	20.000
Vida útil nominal	15.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Índice de Restituição Cromática (IRC)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Controlos e regulação	
Regulável	Não

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Caraterísticas técnicas da luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Código da cor	Fluxo Luminoso
		correlacionada (Nom.)		
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor	Código da cor	Fluxo Luminoso
		correlacionada (Nom.)		
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor		
		correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo Luminoso
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de cor		
		correlacionada (Nom.)	Código da cor	Fluxo Luminoso
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Energia	Potência equivalente
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de	
		Energia	Potência equivalente
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Temperatura

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Transparente	P45
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Transparente	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Transparente	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Fosca	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Fosca	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Fosca	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Fosca	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Fosca	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Fosca	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Fosca	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Fosca	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Fosca	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Fosca	P45
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Fosca	P45








Aprovação e aplicação

Order Code	Full Product Name	T-máxima na caixa (Nom)
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Acabamento da lâmpada	Formato da lâmpada
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Fosca	BA35
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Transparente	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Transparente	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Transparente	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Fosca	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Transparente	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Transparente	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Transparente	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Transparente	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Transparente	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Transparente	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Transparente	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Transparente	B35

Velas e lustres LED de vidro CorePro

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia kWh/1000 h
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
34685700	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	3 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



Velas e lustres LED de vidro CorePro

