



Pentru iluminatul de zi cu zi, LED-urile de tip lumânare au un design clasic, cu beneficiile tehnologiei LED cu durată lungă de viață

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Disponând de un design clasic tradițional, lămpile cu LED clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. O alegere foarte simplă pentru persoanele care caută opțiuni de înlocuire pentru becurile tip lumânare cu LED montate pe vechile instalații, deoarece, prin comparație cu lămpile convenționale, asigură o economie de energie de 90 %. Becurile tip lumânare din sticlă cu LED CorePro asigură o calitate excelentă a luminii. Oferind o durată de viață de 15.000 ore, acestea reduc costurile de întreținere.

Beneficii

- Economisește 30% energie în comparație cu sursele tip lumânare și lustră LED Philips standard
- Becul de tip lumânare cu LED are o durată de viață foarte lungă, ceea ce reduce necesitatea înlocuirii
- Modernizare ușoară a lămpilor convenționale

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Caracteristici

- design tradițional cu forme clasice
- potrivire perfectă și finisaj de înaltă calitate
- Calitate foarte bună a luminii cu o redare bună a culorilor (CRI>80)
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere

- Aplicații casnice
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14



LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Versions



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo




MZD_LEDCLA_40W_B35_E14



MZD_LEDCLA_40W_P45_E14




LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND





Cote



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Cote



Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm





Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Cote



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Cote



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35 E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Informații generale

Ciclu de comutare	20.000
Durată de viață nominală	15.000 ore

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Date tehnice lumină

		Temperatură de culoare	Cod	Flux
Order Code	Full Product Name	corelată (nom.)	culoare	luminos
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm

		Temperatură de culoare	Cod	Flux
Order Code	Full Product Name	corelată (nom.)	culoare	luminos
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Funcționare și sistem electric

		Consum de curent	Echivalent putere
Order Code	Full Product Name		
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W

		Consum de curent	Echivalent putere
Order Code	Full Product Name		
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Sistem mecanic și carcasă








Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Transparent	P45
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Transparent	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Transparent	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Mat	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Mat	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Mat	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Mat	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Mat	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Mat	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Mat	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Mat	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Mat	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Mat	P45

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Mat	P45
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Transparent	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Transparent	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Transparent	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Mat	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Transparent	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Transparent	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Transparent	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Transparent	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Transparent	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Transparent	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Transparent	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Transparent	B35

Aprobare și aplicație

Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



Lumânări și lustre din sticlă cu LED CorePro

