



Pri každodennom osvetlení sa sviečkové LED žiarovky vyznačujú klasickým tradičným dizajnom s výhodami technológie LED s dlhou životnosťou

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Tieto klasické LED sviečkové žiarovky s vláknom spájajú tradičný dizajn so známymi tvarmi klasických žiaroviek s výhodami LED technológie s dlhou životnosťou. Tieto LED sviečkové žiarovky ponúkajú 90 % úsporu energie v porovnaní s tradičnými žiarovkami a sú jednoduchou voľbou pre tých, ktorí chcú vykonať náhradu LED žiarovkami. Žiarovky CorePro Glass LED prinášajú vynikajúcu kvalitu svetla na osvetlenie schodísk. LED sviečková žiarovka ponúka životnosť 15 000 hodín, čím pomáha znižovať náklady na údržbu.

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Výhody

- Ušetrí 30 % energie v porovnaní so štandardnými LED sviečkami a lustrovými žiarovkami Philips
- LED sviečková žiarovka sa vyznačuje veľmi dlhou životnosťou, čím znižuje potrebu výmen
- Jednoduchá dodatočná náhrada za bežné svetelné zdroje

Vlastnosti

- tradičný dizajn s klasickými tvarmi
- dokonalý štýl a veľmi kvalitná povrchová úprava
- Veľmi dobrá kvalita svetla s dobrým podaním farieb (CRI>80)
- Atraktívny dizajn pôsobí elegantne, či je svetlo zapnuté alebo vypnuté
- Šetrné k životnému prostrediu: neobsahuje žiadnu ortuť ani iné nebezpečné látky

Aplikácie

- Domov
- Gastro zariadenia

Versions



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Versions




LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14




MZD LEDCLA 40W P45 E14



LEDcandle E14 B35







LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm


Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm


Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED


Rozmerový obrázok



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm



Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Všeobecné informácie	
Spínací cyklus	20 000
Nominálna životnosť	15 000 h
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %
Prevádzkové a elektrické	
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Nie

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		chromatickosti	Kód	Svetelný
		(nom.)	farby	tok
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu
		(nom.)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota		
		chromatickosti	Kód	Svetelný
		(nom.)	farby	tok
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
37757800	CorePro LEDCandle ND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu
		(nom.)
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žiarovky	Tvar žiarovky
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Priehľadné	P45
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Priehľadné	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Priehľadné	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Matná	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Matná	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Matná	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Matná	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Matná	P45
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Matná	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Matná	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Matná	P45
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Matná	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Matná	P45

Order Code	Full Product Name	Povrchová úprava žiarovky	Tvar žiarovky
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Matná	P45
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Priehľadné	P45
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Priehľadné	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Priehľadné	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Matná	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Priehľadné	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Priehľadné	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Priehľadné	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Priehľadné	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Priehľadné	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Priehľadné	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Priehľadné	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Priehľadné	B35



Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34758800	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh

Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1
		000 h
34760100	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34722900	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



Sviečkové žiarovky a svetelné do lustrov CorePro GLASS LED

