



Günlük aydınlatma işleriniz için mum LED'ler, uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarıyla birlikte geçmişten gelen klasik bir tasarımına sahiptir.

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Geçmişten gelen klasik bir tasarıma sahip filaman LED mum, klasik enkandesan ampullerin bilindik şekilleriyle uzun ömürlü LED teknolojisinin avantajlarını bir araya getirir. Bir LED değişimi arayanlar için çok kolay bir seçim olan bu yüksek lümenli LED mum ampul, geleneksel ampullere kıyasla %90 enerji tasarrufu sağlar. CorePro Glass LED ampuller, merdiven aydınlatması için mükemmel ışık kalitesi sağlar. Bakım maliyetlerini azaltmak için 15.000 saat kullanım ömrü sunan enerji tasarruflu LED mum ampul.

Faydaları

- Standart Philips LED mum ve şamdanlara kıyasla %30 enerji tasarrufu sağlar
- LED mum ampul, değiştirme gereksinimini azaltan çok uzun kullanım ömrüne sahiptir.
- Geleneksel lambalar için kolay değişim

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Özellikler

- klasik şekillerle geçmişten gelen tasarım
- mükemmel uyum ve yüksek kalite kaplama
- İyi renksel geriverim ile çok iyi ışık kalitesi (CRI>80)
- Dikkat çekmek üzere tasarlanmış, açık veya kapalı durumda çekici görünüş
- Çevreyle dost: cıva veya başka tehlikeli madde içermez

Uygulama

- Ev
- Konaklama

Versions



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
B35



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
P45



LEDluster E27 P45



MZD LEDCLA 25W P45 E14

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Versions



MZD LEDCLA 25W B35 E14




LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo




MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14







LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Genel Bilgiler	
Anahtar Döngüsü	20.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		
		Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		
		Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm

CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Işık Akısı
		Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Işık Akısı
		Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Mekanik ve Muhafaza


CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması	Lamba Biçimi
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Şeffaf	P45
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Şeffaf	P45
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Buzlu	B35
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Buzlu	B35
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Buzlu	B35
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Buzlu	P45
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Buzlu	P45
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Buzlu	P45
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Buzlu	P45
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Buzlu	P45
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Buzlu	P45
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Şeffaf	P45

Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması	Lamba Biçimi
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Şeffaf	P45
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Şeffaf	B35
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Buzlu	B35
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Şeffaf	BA35
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Şeffaf	ST35
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Şeffaf	B35
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Şeffaf	P45
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Şeffaf	B35
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Şeffaf	B35
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Şeffaf	P45
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Şeffaf	B35

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa.
34756400	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
34776200	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
34679600	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
34750200	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
34752600	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
34681900	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
34720500	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
34762500	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
34683300	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
34768700	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
34770000	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
34766300	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
34774800	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
37757800	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
34718200	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
37759200	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
34772400	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
34726700	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
34730400	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
34746500	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
34748900	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
34732800	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
34740300	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



CorePro GLASS LED mumlar ve şamdanlar

