



Для повсякденного освітлення світлодіодні лампи-свічки мають класичний традиційний дизайн із перевагами довговічної світлодіодної технології

CorePro GLASS LED candles and lusters

Завдяки класичному дизайну, ці світлодіодні лампи-свічки з ниткою розжарювання поєднують знайомі форми класичних ламп розжарювання з перевагами довговічної світлодіодної технології. Світлодіодна лампа-свічка, дуже простий вибір для людей, які шукають модернізовану світлодіодну заміну, забезпечує 90% енергозбереження порівняно зі звичайними лампами. Лампи CorePro Glass LED забезпечують чудову якість світла для освітлення сходів. Термін служби світлодіодної лампи-свічки становить 15 000 годин, що зменшує витрати на обслуговування.

Переваги

- Економить 30% електроенергії порівняно зі стандартними світлодіодними лампами-свічками та лампами-кулями Philips
- Світлодіодна лама-свічка має дуже довгий термін служби, що зменшує потребу в замінах
- Проста модернізація для заміни звичайних ламп

CorePro GLASS LED candles and lusters

Характеристики

- Успадкований дизайн із класичними формами
- Ідеальна посадка та високоякісна обробка
- Дуже хороша якість світла з гарною кольоропередачею (CRI>80)
- Створені милувати очі, виглядають неперевершено навіть вимкненими
- Захист довкілля: не містить ртуті й інших небезпечних речовин

Застосування

- Головна сторінка
- Готелі

Версії



LEDluster E14 P45



LED Lamps, LEDluster ND 2-25W
P45 E27 CL



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
B35



CLA LEDcandle 25W E27 827 FR
P45



CLA LEDcandle 25W E14 827 FR
BA35



LEDluster E27 P45

CorePro GLASS LED candles and lusters

Берці



MZD LEDCLA 25W P45 E14



MZD LEDCLA 25W B35 E14




LED classic 40W B35 E14
WWFRNDRF2SRT6 UK



SPPR_LEDCL_0028-Product
photo



SPPR_LEDCL_0029-Product
photo



MZD LEDCLA 40W B35 E14



MZD LEDCLA 40W P45 E14




LEDcandle E14 B35

CorePro GLASS LED candles and lusters

Версії






LEDbulb Classic 40W E27 P45 827
CL ND



LEDbulb Classic 40W E14 B35 827
CL ND

Розміри







Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	45 mm	80 mm

CorePro GLASS LED candles and lusters

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	45 mm	78 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	45 mm	78 mm





Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	45 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	45 mm	80 mm
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED candles and lusters

Розміри



Product	D	C
CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	35 mm	123 mm
CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	35 mm	123 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Product	D	C
CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	45 mm	80 mm

Product	D	C
CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	35 mm	97 mm
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	35 mm	97 mm

CorePro GLASS LED candles and lusters

Загальна інформація	
Цикл перемикання	20 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	E14
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	E14
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	E27
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	E14
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	E14
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	E14
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	E14
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	E14
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	E14
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	E14
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	E27
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	E27
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	E27
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	E27
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	E14
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	E27
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	E14
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	E14
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	E14
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	E14
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	E14
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	E14
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	E14
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	E14
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	E14
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	E27
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	E14

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	2700 K	827	806 lm
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2700 K	827	250 lm
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	4000 K	840	806 lm
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2700 K	827	250 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	2700 K	827	806 lm
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	4000 K	840	806 lm
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2700 K	827	250 lm
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	2700 K	827	470 lm
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	2700 K	827	806 lm
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	4000 K	840	806 lm
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2700 K	827	250 lm

CorePro GLASS LED candles and lusters

Order Code	Full Product Name	Корельована		
		колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	2700 K	827	806 lm
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2700 K	827	250 lm
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2700 K	827	250 lm
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	2700 K	827	470 lm
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2700 K	827	250 lm
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2700 K	827	250 lm
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	2700 K	827	470 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована		
		колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	2700 K	827	806 lm
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	4000 K	840	806 lm
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	2700 K	827	470 lm
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4000 K	840	470 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Еквівалент	
		Споживана потужність	потужності у ватах
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	6,5 W	60 W
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	6,5 W	60 W
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 W	25 W
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	2,2 W	25 W
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	6,5 W	60 W
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	6,5 W	60 W
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	2,2 W	25 W
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	4,3 W	40 W
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	6,5 W	60 W
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	6,5 W	60 W
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	2,2 W	25 W
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	4,3 W	40 W
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	6,5 W	60 W
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	6,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Еквівалент	
		Споживана потужність	потужності у ватах
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	2,2 W	25 W
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	6,5 W	60 W
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 W	25 W
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 W	25 W
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	4,3 W	40 W
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 W	25 W
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 W	25 W
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	4,3 W	40 W
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	4,3 W	40 W
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	6,5 W	60 W
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	6,5 W	60 W
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	4,3 W	40 W
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	4,3 W	40 W

CorePro GLASS LED candles and lusters

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	55 °C
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	55 °C
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	30 °C
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	36 °C
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	55 °C
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	55 °C
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	36 °C
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	55 °C
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	55 °C
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	55 °C
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	36 °C
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	55 °C
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	55 °C
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	55 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	36 °C
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	55 °C
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	36 °C
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	36 °C
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	55 °C
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	36 °C
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	36 °C
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	45 °C
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	45 °C
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	55 °C
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	55 °C
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 °C
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	55 °C

Механічні деталі й корпус








Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	Прозорий	P45
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	Прозорий	P45
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	Прозорий	P45
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	Матовий	B35
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	Матовий	B35
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	Матовий	B35
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	Матовий	P45
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	Матовий	P45
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	Матовий	P45
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	Матовий	P45
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	Матовий	P45
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	Матовий	P45
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	Матовий	P45
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	Матовий	P45

Order Code	Full Product Name	Обробка лампи	Форма лампи
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	Матовий	BA35
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	Прозорий	P45
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	Прозорий	P45
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	Прозорий	B35
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	Матовий	B35
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	Прозорий	BA35
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	Прозорий	ST35
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	Прозорий	B35
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	Прозорий	P45
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	Прозорий	B35
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	Прозорий	B35
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	Прозорий	P45
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	Прозорий	B35

Затвердження й застосування

CorePro GLASS LED candles and lusters

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год
929002028592	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827CLG	7 kWh
929002028692	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	7 kWh
929001238792	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E27 827 CLG	2 kWh
929001345292	CorePro LEDCandle ND 2.2-25W B35 E14 FRG	3 kWh
929002028292	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14827FRG	7 kWh
929002028392	CorePro LEDCandleND6.5-60WB35 E14 840FRG	7 kWh
929001345492	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E14 FRG	3 kWh
929001345592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45FRG	5 kWh
929002028792	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14827FRG	7 kWh
929002028892	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840FRG	7 kWh
929001345692	CorePro LEDLuster ND 2.2-25W P45 E27 FRG	3 kWh
929001345792	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45FRG	5 kWh
929002029292	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827FRG	7 kWh
929002029392	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27840FRG	7 kWh
929001345892	CorePro LEDCandleND 2.2-25W BA35 E14 FRG	3 kWh
929002029092	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E27827CLG	7 kWh
929001238692	CorePro LEDLusterND2-25W P45 E14 827 CLG	2 kWh
929001238392	CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G	2 kWh
929001345392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	5 kWh
929001238492	CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G	2 kWh
929001238592	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	2 kWh
929001889792	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35CLG	5 kWh
929001890492	CorePro LEDLusterND4.3-40W E14 827P45CLG	5 kWh
929002028092	CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG	7 kWh
929002028192	CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG	7 kWh
929001890592	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	5 kWh
929002024392	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG	5 kWh



CorePro GLASS LED candles and lusters

