

Den nye LED-løsning til erstatning af HID

Trueforce Corepro LED SON-T

Philips Trueforce Corepro LED SON-T-lyskilder tilbyder en enkel LED-løsning med kort indtjeningsstid som erstatning for højintensitetsudladningslamper (HID-lyskilder). Denne nye generation af produkter kombinerer energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED, hvilket giver øjeblikkelige besparelser og en lav startinvestering. De er designet med samme lyskilde størrelse og lysfordeling som HID-lyskilder, hvilket gør overgangen problemfri. Vores LED-filamentteknologi med høj effekt sikrer optimal ydeevne. Det unikke IP65-design gør dem desuden velegnede til udendørs brug.

Fordele

- Omkostningsbesparende lamper med kort indtjeningsstid
- Lav startinvestering
- Nem måde at forbedre lyskvaliteten på

Funktioner

- Højenergieffektive lyskilder
- Lang levetid - 25.000 timer
- Beskyttelse mod spændingsudsving op til 2 kV
- Behageligt hvidt lys med Ra70
- Lys i flere retninger omkring lyskilden
- Yderligere energibesparelse ved direkte nettilslutning
- IP65-produkt (IP-klassificerede stikkontakter kræves til udendørs anvendelse)

Anvendelsesområder





- Offentlige veje og gader, offentlige områder
- Offentlig byforskönnelse - veje, parker, torvepladser

Advarsler og sikkerhed

- Se venligst installationsvejledningen eller kontakt en Philips belysningsrepræsentant for ledningsdiagrammet og instruktionerne.

Trueforce Corepro LED SON-T

Målskitse



Product	D	C
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	53,5 mm	232 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	214 mm
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	213 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,5 mm	213 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	38,5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38,5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38,5 mm	168 mm

Generelle oplysninger	
Normeret levetid	25.000 t
Lysteknisk	
Farvegengivelsesindeks (CRI)	70
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Godkendelse og anvendelsesområde	
Omgivelsestemperaturområde	-30 til +45 °C

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod	Skiftecyklus
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	E27	15.000
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	E27	15.000
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	E27	50.000
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27	15.000
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27	15.000
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	E27	50.000
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	E40	50.000
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40	50.000
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	E40	50.000
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	E40	50.000
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	E40	50.000
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	E40	50.000

Lysteknisk

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	-	3000 K	730	2.800 lm
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	-	4000 K	740	3.000 lm
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	2.700 lm
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	-	3000 K	730	4.200 lm
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	-	4000 K	740	4.500 lm
929003730902	TForce Core LED	330 °	2700 K	727	4.000 lm

Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	7.200 lm
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	7.500 lm
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	330 °	2700 K	727	6.500 lm
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	300 °	2700 K	727	8.800 lm
929003775702	TForce Core LED road	300 °	4000 K	740	10.000 lm

Trueforce Corepro LED SON-T

Order Code	Full Product	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
	Name		(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003778802	49W 740 E40 MV	300 °	3000 K	730	8.800 lm
	Core LED				

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	17 W
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	17 W
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	-	17 W
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	-	26 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	39,8 °C
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	39,8 °C
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	39,8 °C
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	44,55 °C
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	44,55 °C
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	44,55 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	T-form
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	T-form
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	T38
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	T-form
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	T-form
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	T38

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17 kWh
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17 kWh
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	17 kWh
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	26 kWh
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 kWh
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	40 kWh
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	45 kWh
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	49 kWh

Order Code	Full Product	Spredningsvinkel (nom.)	Korreleret farvetemperatur		
	Name		(nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929003778802	road 45W 730 E40 MV	300 °	3000 K	730	8.800 lm
	Core LED				

Order Code	Full Product Name	Linjefrekvens	Strømforbrug
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	-	40 W
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	-	45 W
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	-	49 W
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	-	45 W

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	49 °C
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	49 °C
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	48,7 °C
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	41 °C
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	45 °C
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	41 °C

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	T-form
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	T-form
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	T46
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	T52
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	T52
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	T52

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	45 kWh

Trueforce Corepro LED SON-T

