

Kustannustehokas LED-korvaaja HID- ja SON-katulampuille, MASTER - LED HID SON-T

CorePro - LED HID SON-T

Philips CorePro LED HID SON-T -valonlähteet tarjoavat helpon ja kustannustehokkaan LED-ratkaisun, jolla voit korvata suurpainepurkauslamput (HID). Tämä uusi tuotesukupolvi tuo LED-lamppujen energiatehokkuuden ja pitkän käyttöiän edut perinteisten suurpainepurkauslamppujen tilalle. Lisäksi alkuinvestointi on pieni, joten saat heti säästöjä. Lampuilla on sama koko ja valonjako kuin HID-lampuilla, joten niillä voidaan helposti korvata perinteiset valonlähteet. IP65-luokituksen ansiosta TrueForce Core LED HPL Post-Top -valonlähteet soveltuvat myös ulkokäyttöön.

Hyödyt

- Kustannustehokkaat valonlähteet
- Pieni alkuinvestointi, lyhyt takaisinmaksuaika
- Helppo tapa parantaa valaistuksen laatua

CorePro - LED HID SON-T

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas
- Pitkä käyttöikä, 50 000 h
- Ylijännitesuoja 2 KV
- CRI70 takaa miellyttävän valkoisen valon
- Ympäristöystävällisyys
- Voidaan johdottaa suoraan verkkovirtaan, mikä säästää lisää energiaa
- IP65

Käyttökohteet

- Tiet ja kadut
- Tunnelit
- Pysäköintihallit

Rajoitukset ja turvallisuus

- Katso lisätietoja asennusoppaasta tai pyydä kytkentäkaavio ja ohjeet Philips-valaistuksen myyntiedustajalta.

Versions



LEDTForce Core road Tshape E27



LEDTForce Core road Tshape E27 1




LEDTForce Core road Tshape E40






LEDTForce MAS SONT EU1

Mittapiirros



Product	D	C
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	53,5 mm	232 mm

Mittapiirros



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	214 mm
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	213 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,5 mm	213 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	38,5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38,5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38,5 mm	168 mm

CorePro - LED HID SON-T

Yleistä tietoa	
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	70
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–30...+45 °C

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta	Sytytys
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	E27	15 000
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	E27	15 000
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	E27	50 000
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27	15 000
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27	15 000
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	E27	50 000
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	E40	50 000
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40	50 000
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	E40	50 000
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	E40	50 000
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	E40	50 000
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	E40	50 000

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	–	3000 K	730	2 800 lm
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	–	4000 K	740	3 000 lm
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	2 700 lm
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	–	3000 K	730	4 200 lm
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	–	4000 K	740	4 500 lm
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	4 000 lm

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	7 200 lm
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	7 500 lm
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	330 °	2700 K	727	6 500 lm
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	300 °	2700 K	727	8 800 lm
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	300 °	4000 K	740	10 000 lm
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	300 °	3000 K	730	8 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	17 W
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	17 W
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	–	17 W
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	–	26 W

Order Code	Full Product Name	Viivatiheys	Virrankulutus
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	–	40 W
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	–	45 W
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	–	49 W
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	–	45 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	39,8 °C
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	39,8 °C
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	39,8 °C
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	44,55 °C
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	44,55 °C
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	44,55 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	49 °C
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	49 °C
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	48,7 °C
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	41 °C
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	45 °C
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	41 °C



Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	T-muoto
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	T-muoto
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	T38
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	T-muoto
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	T-muoto
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	T38

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	T-muoto
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	T-muoto
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	T46
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	T52
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	T52
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	T52

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
		h
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17 kWh
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17 kWh
929003730802	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	17 kWh
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
929003730902	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	26 kWh
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 kWh
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh
929003731002	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	40 kWh
929003775602	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	45 kWh
929003775702	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	49 kWh
929003778802	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	45 kWh



CorePro - LED HID SON-T

