

Înlocuitor economic cu LED pentru lămpile stradale HID și SON, cu MASTER – LED HID SON-T

CorePro – LED HID SON-T

Noile lămpi Philips CorePro LED HID SON-T oferă o soluție LED cu amortizare facilă și rapidă pentru înlocuirea lămpilor cu descărcare de mare intensitate (HID). Această generație nouă de produse aduce toate avantajele LED privind eficiența energetică și durata mare de viață la înlocuirea HID, oferind, în același timp, economii imediate pentru o investiție inițială scăzută. În plus, acestea sunt proiectate să aibă aceeași dimensiune și distribuție luminoasă ca celelalte lămpi HID, astfel încât nu veți observa nicio diferență. Toate acestea datorită tehnologiei noastre cu filament LED de mare putere. De asemenea, designul lor unic IP65 permite utilizarea acestora în aplicații de exterior.

Beneficii

- Lămpi economice cu o perioadă scurtă de amortizare
- Investiție inițială scăzută
- O modalitate simplă de a îmbunătăți calitatea iluminatului

CorePro - LED HID SON-T

Caracteristici

- Lămpi cu eficiență energetică ridicată
- Durată de viață îndelungată – 25.000 h
- Protecție contra supratensiunii 2 kV
- Lumină albă plăcută cu CRI 70
- Lumină omnidirecțională în jurul lămpii
- Economie suplimentară de energie prin conexiune directă la rețea
- Produs IP65 (pentru aplicațiile de exterior sunt necesare dulii clasificate IP)

Cerere

- Sosele si străzi
- Tuneluri
- Parcari

Warnings and safety


- Consultați ghidul de instalare sau să consultați un reprezentant Philips Lighting pentru schema de cablare și instrucțiuni.

Versions



LEDTForce Core road Tshape E27 1




Cote



Product	D	C
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	53,5 mm	232 mm

CorePro - LED HID SON-T

Cote



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	214 mm
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	213 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,5 mm	213 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	38,5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38,5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38,5 mm	168 mm

Informații generale	
Durată de viață nominală	25.000 ore
Date tehnice lumină	
Indice de redare a culorilor (IRC)	70
Factorul de menținere a fluxului	70 %
luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Funcționare și sistem electric	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Aprobare și aplicație	
Interval temperatură ambientală	De la -30 până la +45 °C

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare	Ciclu de comutare
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	E27	15.000
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	E27	15.000
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	E27	50.000
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27	15.000
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27	15.000
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	E27	50.000
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	E40	50.000
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40	50.000
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	E40	50.000
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	E40	50.000
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	E40	50.000
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	E40	50.000

Date tehnice lumină

		Unghi de distribuție luminoasă	Temperatură de culoare corelată	Cod culoare	Flux luminos
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)		
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	-	3000 K	730	2.800 lm
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	-	4000 K	740	3.000 lm
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	2.700 lm
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	-	3000 K	730	4.200 lm
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	-	4000 K	740	4.500 lm
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	4.000 lm

		Unghi de distribuție luminoasă	Temperatură de culoare corelată	Cod culoare	Flux luminos
Order Code	Full Product Name	(nom.)	(nom.)		
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	7.200 lm
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	7.500 lm
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	330 °	2700 K	727	6.500 lm
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	300 °	2700 K	727	8.800 lm
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	300 °	4000 K	740	10.000 lm
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	300 °	3000 K	730	8.800 lm

Funcționare și sistem electric

CorePro - LED HID SON-T

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		Frecvență linie	curent
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	17 W
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	17 W
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	-	17 W
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	-	26 W

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		Frecvență linie	curent
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	-	40 W
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	-	45 W
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	-	49 W
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	-	45 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	39,8 °C
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	39,8 °C
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	39,8 °C
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	44,55 °C
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	44,55 °C
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	44,55 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	49 °C
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	49 °C
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	48,7 °C
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	41 °C
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	45 °C
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	41 °C


Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	Formă T
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	Formă T
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	T38
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	Formă T
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	Formă T
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	T38

Order Code	Full Product Name	Formă bec
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	Formă T
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	Formă T
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	T46
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	T52
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	T52
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	T52

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
31625600	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17 kWh
31627000	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17 kWh
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	17 kWh
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	26 kWh
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 kWh
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	40 kWh
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	45 kWh
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	49 kWh
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	45 kWh



CorePro - LED HID SON-T

