



MASTER - LED HID SON-T ile HID ve SON Yol lambaları için en uygun maliyetli LED yedeđi

Trueforce Core LED SON-T

Philips CorePro LED HID SON-T lambaları, Yüksek Yođunluklu Deřarj (HID) lambalarının yerini alabilecek kolay ve kısa geri ödeme süreli bir LED çözümü sunar. Bu yeni nesil ürünler, anında tasarruf sađlayan düşük bařlangıç yatırımıyla HID deđişimine LED'in enerji verimliliđi ve uzun kullanım ömrü avantajlarını getirir. Ayrıca, diđer HID lambalarla aynı lamba boyutuna ve ışıık dađılımına sahip olacak şekilde tasarlandıkları için, farkı asla anlamayacaksınız. Hepsı yüksek güçte LED filament teknolojisi sayesinde. Ayrıca, benzersiz IP65 tasarımı, dıř mekan uygulamaları için kullanılabileceđi anlamına gelir

Faydaları

- Kısa yatırım geri ödeme süresi ile maliyet tasarruflu ampuller
- Düşük bařlangıç yatırımı
- Aydınlatma kalitesini artırmanın kolay yolu

Trueforce Core LED SON-T

Özellikler

- Yüksek enerji tasarruflu lambalar
- Uzun ömür - 25.000 saat
- 2KV ani akım korumalı
- CRI 70 ile hoş beyaz ışık
- Lambanın etrafında çok yönlü ışık
- Doğrudan Şebeke bağlantısı ile ek Enerji tasarrufu
- IP65 ürünü (Dış mekan uygulamaları için IP dereceli soketler gereklidir)

Uygulama

- Yol ve Sokak
- Tünel
- Garajlar

Güvenlik ve uyarılar

- Bağlantı şeması ve talimatlar için lütfen kurulum kılavuzuna bakın veya bir Philips aydınlatma temsilcisine danışın.

Versions



LEDTForce Core road Tshape E27



LEDTForce Core road Tshape E27 1




LEDTForce Core road Tshape E40



LEDTForce MAS SONT EU1




Boyutlu çizim



Product	D	C
TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	53,5 mm	232 mm
TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	53,5 mm	232 mm

Trueforce Core LED SON-T

Boyutlu çizim



Product	D	C
TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	47 mm	229 mm
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	38,5 mm	214 mm
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	213 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38,5 mm	213 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	38,5 mm	168 mm

Trueforce Core LED SON-T

Genel Bilgiler

Nominal kullanım ömrü 25.000 h

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk oluşturma dizini (CRI) 70

Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom) 70 %

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı 50 ila 60 Hz

Başlangıç Saati (Nom) 0,5 s

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir Hayır

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması Şeffaf

Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı -30 - +45 °C

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	Kapak Tabanı	Anahtar Döngüsü
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	E27	50.000
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27	15.000
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27	15.000
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	E27	50.000
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	E40	50.000
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40	50.000
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	E40	50.000
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	E40	50.000
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	E40	50.000
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	E40	50.000

Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk			
		Işın Açısı (Nom)	Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	2.700 lm
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	-	3000 K	730	4.200 lm
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	-	4000 K	740	4.500 lm
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	330 °	2700 K	727	4.000 lm
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	7.200 lm

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk			
		Işın Açısı (Nom)	Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	7.500 lm
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	330 °	2700 K	727	6.500 lm
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	300 °	2700 K	727	8.800 lm
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	300 °	4000 K	740	10.000 lm
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	300 °	3000 K	730	8.800 lm

Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	-	17 W
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	50 to 60 Hz	26 W
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	-	26 W
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	50 to 60 Hz	40 W
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	-	40 W
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	-	45 W
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	-	49 W
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	-	45 W

Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	39,8 °C
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	44,55 °C
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	44,55 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	44,55 °C
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	49 °C
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	49 °C

Trueforce Core LED SON-T

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	48,7 °C
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	41 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	45 °C
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	41 °C



Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	T38
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	T şeklinde
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	T şeklinde
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	T38
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	T şeklinde

Order Code	Full Product Name	Lamba Biçimi
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	T şeklinde
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	T46
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	T52
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	T52
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	T52

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
26771800	TForce Core LED road 17W 727 E27 MV	17 kWh
31629400	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
31631700	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
26773200	TForce Core LED road 26W 727 E27 MV	26 kWh
31633100	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 kWh
31635500	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh
26775600	TForce Core LED road 40W 727 E40 MV	40 kWh
29743200	TForce Core LED road 45W 727 E40 MV	45 kWh
29745600	TForce Core LED road 49W 740 E40 MV	49 kWh
29747000	TForce Core LED road 45W 730 E40 MV	45 kWh



Trueforce Core LED SON-T

