



MASTER - LED HID SON-T — 替换 HID 和 SON 路灯的经济实惠型 LED 产品

Trueforce Core LED SON-T

Philips CorePro LED HID SON-T 灯是一款回报迅速、简单易用的 LED 解决方案，可替代高强度气体放电 (HID) 灯。新一代产品为 HID 替代品带来了 LED 的所有高能效和长使用寿命优势，而且初始成本低，具有即时可见的成本节约效益。此外，它们在尺寸和光分布方面与其他 HID 灯具如出一辙，其中区别微不可察。这全部归功于我们的大功率 LED 灯丝技术。另外，其具有独特的 IP65 设计，可以用于户外应用

优点

- 成本节约，回报迅速
- 初期投入低
- 轻松简单提升照明质量

特点

- 高效节能灯
- 使用寿命长 - 25,000 小时
- 2KV 浪涌保护
- 令人愉悦的白光，CRI 为 70
- 灯周围全向光
- 通过直接连接电源进一步节省能源
- IP65 产品（户外应用需要采用 IP 防护等级的插座）

应用

- 道路和街道照明
- 隧道照明
- 停车场照明

Trueforce Core LED SON-T

安全提示



· 要了解接线图和说明，请参阅安装指南或咨询 Philips Lighting 代表。

Versions



LEDTForce Core road Tshape E27 1

二维绘图




Product	D	C
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm
TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	46 mm	225 mm

Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38.5 mm	213 mm
TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	38.5 mm	213 mm

Trueforce Core LED SON-T

二维绘图



Product	D	C
TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	38.5 mm	168 mm
TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	38.5 mm	168 mm

一般信息	
标称使用寿命	25,000 小时
灯技术	
显色指数 (CRI)	70
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
启动时间 (标称)	0.5 s
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T 形
审批和申请	
环境温度范围	-30 至 +45°C

Order Code	Full Product Name	底盖	切换循环
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	E27	15,000
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	E27	15,000
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	E27	15,000
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	E27	15,000
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	E40	50,000
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	E40	50,000

灯技术

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	-	3000 K	730	2,800 lm
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	-	4000 K	740	3,000 lm
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	-	3000 K	730	4,200 lm

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	-	4000 K	740	4,500 lm
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	330 °	3000 K	730	7,200 lm
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	330 °	4000 K	740	7,500 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17 W

Order Code	Full Product Name	功耗
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17 W

Trueforce Core LED SON-T

Order Code	Full Product Name	功耗
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 W
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 W

Order Code	Full Product Name	功耗
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 W
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 W

温度

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	39.8 °C
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	39.8 °C
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	44.55 °C

Order Code	Full Product Name	最大外壳温度 (标称)
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	44.55 °C
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	49 °C
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	49 °C

审批和申请

Order Code	Full Product Name	能耗 kWh/1000 h
929002484802	TForce Core LED road 17W 730 E27 MV	17 kWh
929002484902	TForce Core LED road 17W 740 E27 MV	17 kWh
929002485002	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	26 kWh
929002485102	TForce Core LED road 26W 740 E27 MV	26 kWh
929002485202	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	40 kWh
929002485302	TForce Core LED road 40W 740 E40 MV	40 kWh

