



Desempenho confiável. Todos os dias

Smartbright Waterproof WT065C

A linha Smartbright Waterproof WT065C proporciona o máximo desempenho e durabilidade a um grande valor. Como uma solução de luminária LED pronta para uso para todas as suas necessidades diárias, ela pode ser implantada em uma ampla variedade de locais.

Benefícios

- Luminária robusta e à prova d'água
- Fácil instalação
- Qualidade Philips testada

Características

- Vários comprimentos e níveis de luz disponíveis (até 6.800 lm, 5 pés)
- IP65/IK08
- 30K Hr L70B50, 3 anos de garantia
- Suportes montados no teto e ganchos de suspensão incluídos como acessórios
- Clipes de metal fáceis de instalar, controles deslizantes mais longos e prensa-cabos disponíveis para cablagem passante

Aplicação

- Depósitos
- Estacionamento
- Fabricas


Smartbright Waterproof WT065C

Versions




WT065C L1500

Desenho dimensional



WT065C L1200



WT065C L1500

Smartbright Waterproof WT065C

Dados técnicos de luz	
Color rendering index (CRI)	>80
Dados elétricos e de operação	
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança I
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Controles e dimerização	
Regulável	Não
Dados mecânicos e de compartimento	
Tipo de acessório de difusor ótico	Polycarbonato
Cor do compartimento	Cinza e branco
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Código de proteção de entrada	IP65
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C
Marca CE	Não
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Desempenho inicial (compatível com IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Dados técnicos de luz

		Temperatura de cor correlacionada (nom.)	Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	Fluxo luminoso
Order Code	Full Product Name			
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	4000 K	125 lm/W	6.800 lm
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	6500 K	125 lm/W	6.800 lm
911401800084	WT065C LED24S/840 PSU L1200	4000 K	110 lm/W	2.400 lm
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	4000 K	110 lm/W	4.800 lm
911401800484	WT065C LED24S/865 PSU L1200	6500 K	110 lm/W	2.400 lm
911401800584	WT065C LED48S/865 PSU L1200	6500 K	110 lm/W	4.800 lm

Dados elétricos e de operação

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	53 W
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	53 W
911401800084	WT065C LED24S/840 PSU L1200	22 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energia
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	44 W
911401800484	WT065C LED24S/865 PSU L1200	22 W
911401800584	WT065C LED48S/865 PSU L1200	44 W

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤6
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	(0.31,0.34) SDCM≤6
911401800084	WT065C LED24S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤6

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤6
911401800484	WT065C LED24S/865 PSU L1200	(0.31,0.34) SDCM≤6
911401800584	WT065C LED48S/865 PSU L1200	(0.31,0.34) SDCM≤6

Smartbright Waterproof WT065C

