



Hoạt động đáng tin cậy. Mỗi ngày

Smartbright Waterproof WT065C

Dòng sản phẩm Smartbright Waterproof WT065C cung cấp hiệu suất và độ bền tối đa có giá trị tuyệt vời. Là một giải pháp đèn LED sẵn có phục vụ cho mọi nhu cầu hàng ngày của bạn, có thể lắp đặt ở nhiều địa điểm khác nhau.

Lợi ích

- Bộ đèn chắc chắn và không thấm nước
- Dễ lắp đặt
- Chất lượng đã được Philips kiểm định

Tính năng



- Có sẵn nhiều độ dài và mức độ chiếu sáng (lên đến 6800 lm, 5ft)
- IP65/IK08
- 30K giờ L70B50, Bảo hành 3 năm
- Phụ kiện gồm móc treo và giá treo trần
- Dễ dàng lắp các kẹp kim loại, có sẵn ốc siết và thanh trượt dài hơn để đi dây nguồn song song

Ứng dụng

- Nhà kho
- Bãi đỗ xe
- Sản xuất

Smartbright Waterproof WT065C

Bản vẽ kích thước



Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>80
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Xám và trắng
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	-
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP65
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Dấu CE	Có
Ký hiệu tính dễ cháy	Đề lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
		quan (Danh định)	(Danh định)	
911401804484	T065C G2 LED68S/840 PSU L1500	4000 K	125 lm/W	6.800 lm
911401804584	WT065C G2 LED68S/865 PSU L1500	6500 K	125 lm/W	6.800 lm
911401802684	WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200	4000 K	110 lm/W	4.800 lm
911401804384	WT065C G2 LED48S/865 PSU L1200	6500 K	110 lm/W	4.800 lm

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401804484	T065C G2 LED68S/840 PSU L1500	53 W
911401804584	WT065C G2 LED68S/865 PSU L1500	53 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401802684	WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200	44 W
911401804384	WT065C G2 LED48S/865 PSU L1200	44 W

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401804484	T065C G2 LED68S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤6
911401804584	WT065C G2 LED68S/865 PSU L1500	(0.31,0.34) SDCM≤6

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401802684	WT065C G2 LED48S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤6
911401804384	WT065C G2 LED48S/865 PSU L1200	(0.31,0.34) SDCM≤6

Smartbright Waterproof WT065C

