



卓越品质，辉灿生活每一天

Smartbright Waterproof WT065C

Smartbright Waterproof WT065C 系列以超值的价格提供最高的性能和耐用性。作为满足您所有日常需求的现有 LED 灯具解决方案，它可以部署在各种位置。

优点

- 坚固防水的灯具
- 易于安装
- 久经考验的飞利浦质量

特点


- 提供多种长度和光照级别（高达 6800 流明，5 英尺）
- IP65/IK08
- 30K 小时 L70B50，3 年保修
- 吸顶灯安装支架和吊钩作为随附配件包括在内
- 易于安装的金属夹、更长的滑块和密封套可用于通过式布线

应用


- 仓库
- 停车场照明
- 制造

Smartbright Waterproof WT065C

二维绘图



WT065C L1200



WT065C L1500

灯技术

显色指数 (CRI)	>80
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 I
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz

控制和调光

可调光	否
-----	---

机械和外壳

光罩类型	聚碳酸酯
外壳颜色	灰色和白色
机械冲击保护代码	-
IP 等级	IP65

审批和申请

环境温度范围	-20 至 +40°C
CE 标志	否
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
-------	--------

灯技术

Order Code	Full Product Name	相关色温 (标称)	光效 (额定) (标称)	光通量
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	4000 K	125 lm/W	6,800 lm
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	6500 K	125 lm/W	6,800 lm
911401800084	WT065C LED24S/840 PSU L1200	4000 K	110 lm/W	2,400 lm
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	4000 K	110 lm/W	4,800 lm
911401800484	WT065C LED24S/865 PSU L1200	6500 K	110 lm/W	2,400 lm
911401800584	WT065C LED48S/865 PSU L1200	6500 K	110 lm/W	4,800 lm

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	53 W
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	53 W
911401800084	WT065C LED24S/840 PSU L1200	22 W

Order Code	Full Product Name	功耗
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	44 W
911401800484	WT065C LED24S/865 PSU L1200	22 W
911401800584	WT065C LED48S/865 PSU L1200	44 W

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401800384	WT065C LED68S/840 PSU L1500	(0.38,0.38) SDCM≤6
911401800784	WT065C LED68S/865 PSU L1500	(0.31,0.34) SDCM≤6

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401800084	WT065C LED24S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤6
911401800184	WT065C LED48S/840 PSU L1200	(0.38,0.38) SDCM≤6

Smartbright Waterproof WT065C

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401800484	WT065C LED24S/865 PSU L1200	(0.31,0.34) SDCM≤6

Order Code	Full Product Name	初始色度
911401800584	WT065C LED48S/865 PSU L1200	(0.31,0.34) SDCM≤6

