



La combinación correcta de diseño elegante, rendimiento y valor para el comercio minorista y la hotelería

Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2

El proyector Essential SmartBright ST033T es un producto económico diseñado para el comercio masivo. Está diseñado para reemplazar los proyectores halógenos y basados en estándares CDM para aplicaciones minoristas y de hotelería. Esta luminaria basada en riel ayuda a los minoristas a dejar que sus productos se destaquen o resalten ciertos objetos. El diseño limpio y contemporáneo con controlador integrado hace que el proyector Essential SmartBright sea relevante para muchas aplicaciones. La elección de 2 colores en blanco y negro ayuda al minorista a elegir los productos que mejor se adapten al entorno de la tienda. En comparación con su antecesor, no solo es rentable, sino también un diseño de producto más elegante y ligero.

Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2

Beneficios

- Reducción de los costos de funcionamiento gracias al ahorro de energía y a una mayor vida útil, en comparación con los proyectores convencionales basados en el estándar CDM
- Producto con una buena relación calidad-precio para aplicaciones minoristas en el mercado masivo
- Un acabado limpio y sencillo hace que el proyector Essential SmartBright se integre en muchos diseños de interiores.

Características

- Diseño discreto con acabado en blanco o negro
- La potencia luminosa oscila entre 600-2800 Lm.
- Eficacia energética: 80 lm/W
- Controlador integrado y adaptador de carril uniforme
- Temperatura de color de 3,000 K o 4,000 K
- CRI90

Aplicaciones

- Moda
- Tiendas minoristas
- Hotelería

Versions



ST033T 7W White

ST033T 30W Black

ST033T 30W White

ST033T 10W Black




ST033T 20W White



ST033T 7W Black

Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2

Plano de dimensiones



Detalles del producto



ESSENTIAL SMARTBRIGHT
PROJECTOR 20W

Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2

Información técnica sobre la luz	
Índice de producción de color (IRC)	>80
Operación y aspectos eléctricos	
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Voltaje de entrada	110 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Controles y atenuación	
Regulable	No
Mecánica y carcasa	
Código de protección de impacto mec.	IK03
Código de protección de ingreso	IP20
Aprobación y aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
Marca CE	No
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%

Información técnica sobre la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nominal)	Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	Flujo luminoso
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	3000 K	80 lm/W	1.600 lm
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	4000 K	85 lm/W	1.700 lm
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	4000 K	85 lm/W	600 lm
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	3000 K	80 lm/W	2.400 lm
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	4000 K	85 lm/W	2.500 lm
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	3000 K	80 lm/W	2.400 lm
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	4000 K	85 lm/W	2.500 lm
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	3000 K	85 lm/W	850 lm
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	4000 K	90 lm/W	900 lm
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	3000 K	85 lm/W	850 lm
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	4000 K	90 lm/W	900 lm
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	3000 K	80 lm/W	1.600 lm
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	4000 K	85 lm/W	1.700 lm
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	3000 K	80 lm/W	560 lm
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB BK TW	4000 K	80 lm/W	560 lm

Operación y aspectos eléctricos

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	20 W
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	20 W
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	7 W
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	30 W
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	30 W
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	30 W
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	30 W
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	10 W

Order Code	Full Product Name	Consumo de energía
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	10 W
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	10 W
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	10 W
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	20 W
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	20 W
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	7 W
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB BK TW	7 W

Mecánica y carcasa

Proyector Essential Smartbright (voltaje amplio) Gen 2

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Negro
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Negro
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	Colimador con ángulo de enfoque de 30°	Blanco
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Negro
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Negro
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Blanco
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Blanco
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Negro

Order Code	Full Product Name	Tipo de cubierta óptica	Color de la carcasa
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Negro
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Blanco
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Blanco
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Blanco
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	Colimador con ángulo de enfoque de 24°	Blanco
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	Colimador con ángulo de enfoque de 30°	Negro
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB BK TW	Colimador con ángulo de enfoque de 30°	Negro

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5

