



Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng, hiệu suất mạnh mẽ và giá cả hợp lý cho lĩnh vực bán lẻ và nhà hàng khách sạn

Đèn chiếu điểm Essential Smartbright (Điện áp rộng) Gen 2

Đèn chiếu điểm Essential SmartBright ST033T là sản phẩm có giá thành phải chăng được thiết kế dành cho thị trường đại chúng. Sản phẩm được thiết kế để thay thế đèn chiếu điểm halogen và đèn CDM truyền thống cho các ứng dụng bán lẻ và khách sạn. Đèn ray này giúp các nhà bán lẻ làm nổi bật sản phẩm hoặc làm điểm nhấn cho những chi tiết đặc sắc. Thiết kế hiện đại và gọn gàng với trình điều khiển tích hợp giúp đèn chiếu điểm Essential SmartBright phù hợp với nhiều ứng dụng. Với hai màu trắng và đen, nhà bán lẻ có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp, tạo sự thống nhất với không gian cửa hàng. So với thế hệ trước, sản phẩm này không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn có thiết kế đẹp hơn và nhẹ hơn.

Lợi ích

- Giảm chi phí vận hành nhờ tiết kiệm năng lượng và tuổi thọ lâu hơn so với đèn chiếu CDM truyền thống
- Sản phẩm đáng tiền cho các ứng dụng bán lẻ trên thị trường đại trà
- Lớp phủ hoàn thiện đơn giản, sạch sẽ giúp Đèn chiếu Essential SmartBright phù hợp với nhiều thiết kế nội thất.

Đèn chiếu điểm Essential Smartbright (Điện áp rộng) Gen 2

Tính năng

- Thiết kế không phô trương với màu trắng hoặc đen hoàn thiện
- Mức quang thông từ 600–2.800 lm.
- Quang hiệu: 80 lm/W
- Bộ điều khiển tích hợp và bộ nối ray thống nhất
- Nhiệt độ màu 3000K hoặc 4000 K
- CRI90

Ứng dụng

- Thời trang
- Cửa hàng bán lẻ
- Dịch vụ nhà hàng khách sạn

Phiên bản



Essential Smartbright Projector
(Wide Voltage) Gen 2



Essential Smartbright Projector
(Wide Voltage) Gen 2



Essential Smartbright Projector
(Wide Voltage) Gen 2





Essential Smartbright Projector
(Wide Voltage) Gen 2




Essential Smartbright Projector
(Wide Voltage) Gen 2

Bản vẽ kích thước



Đèn chiếu điểm Essential Smartbright (Điện áp rộng) Gen 2

Bản vẽ kích thước



Thông tin chung	
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Bộ điều khiển	EB
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90
Số lượng nguồn sáng	1
Vận hành và điện	
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điện áp đầu vào	110 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	-
Độ mờ tối đa	Không áp dụng
Cơ khí và vỏ đèn	
Kiểu chụp quang học	Polycarbonate
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20
Phê duyệt và ứng dụng	
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 45 °C
Đấu CE	Không
Đấu ENEC	-
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 650 °C, thời gian 30 giây
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-0%,+20%

Thông tin kỹ thuật về đèn (1/2)

Order Code	Full Product Name	Góc chiếu của nguồn sáng	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	Quang hiệu (định mức) (Danh định)	Quang thông
		sáng	tương quan	(định mức)	
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	24 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	24 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	24 °	3000 K	80 lm/W	1.600 lm
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	24 °	4000 K	85 lm/W	1.700 lm
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	24 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	24 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	24 °	3000 K	80 lm/W	2.640 lm
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	24 °	4000 K	85 lm/W	2.805 lm
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	36 °	3000 K	80 lm/W	560 lm
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	36 °	4000 K	85 lm/W	595 lm
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	36 °	3000 K	80 lm/W	560 lm
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	36 °	4000 K	85 lm/W	595 lm
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	24 °	3000 K	80 lm/W	800 lm
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	24 °	4000 K	85 lm/W	850 lm
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	24 °	3000 K	80 lm/W	1.600 lm
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	24 °	4000 K	85 lm/W	1.700 lm

Thông tin kỹ thuật về đèn (2/2)

Đèn chiếu điểm Essential Smartbright (Điện áp rộng) Gen 2

Order Code	Full Product Name	Loại chóa quang học
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	Góc chiếu 24°
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	Góc chiếu 24°
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	Góc chiếu 24°
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	Góc chiếu 24°
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	Góc chiếu 24°
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	Góc chiếu 24°
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	Góc chiếu 24°
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	Góc chiếu 24°

Order Code	Full Product Name	Loại chóa quang học
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	Góc chiếu 36°
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	Góc chiếu 36°
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	Góc chiếu 36°
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	Góc chiếu 36°
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	Góc chiếu 24°
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	Góc chiếu 24°
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	Góc chiếu 24°
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	Góc chiếu 24°

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	33 W
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	33 W
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	20 W
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	20 W
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	10 W
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	10 W
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	33 W
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	33 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	7 W
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	7 W
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	7 W
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	7 W
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	10 W
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	10 W
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	20 W
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	20 W

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code	Full Product Name	Màu vỏ đèn
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	RAL 9003 trắng
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	RAL 9003 trắng
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	RAL 9003 trắng
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	RAL 9003 trắng
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	RAL 9003 trắng
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	RAL 9003 trắng
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	Đen
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	Đen

Order Code	Full Product Name	Màu vỏ đèn
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	Đen
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	Đen
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	RAL 9003 trắng
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	RAL 9003 trắng
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	Đen
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	Đen
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	Đen
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	Đen

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401845687	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB WH	(0.44,0.40) SDCM<5
911401845787	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB WH	(0.38,0.38) SDCM<5
911401845287	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB WH	(0.44,0.40) SDCM<5
911401845387	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB WH	(0.38,0.38) SDCM<5
911401844887	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB WH	(0.44,0.40) SDCM<5
911401844987	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB WH	(0.38,0.38) SDCM<5
911401845887	ST033T G2 LED26/930 33W WV MB BK	(0.44,0.40) SDCM<5
911401845987	ST033T G2 LED28/940 33W WV MB BK	(0.38,0.38) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Màu sắc ban đầu
911401844687	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB BK	(0.44,0.40) SDCM<5
911401844787	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB BK	(0.38,0.38) SDCM<5
911401844487	ST033T G2 LED6/930 7W WV WB WH	(0.44,0.40) SDCM<5
911401844587	ST033T G2 LED6/940 7W WV WB WH	(0.38,0.38) SDCM<5
911401845087	ST033T G2 LED8/930 10W WV MB BK	(0.44,0.40) SDCM<5
911401845187	ST033T G2 LED8/940 10W WV MB BK	(0.38,0.38) SDCM<5
911401845487	ST033T G2 LED16/930 20W WV MB BK	(0.44,0.40) SDCM<5
911401845587	ST033T G2 LED17/940 20W WV MB BK	(0.38,0.38) SDCM<5

Đèn chiếu điểm Essential Smartbright (Điện áp rộng) Gen 2

