



完美結合時尚設計、效能和價值，適用於商店照明和旅館照明

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

Essential SmartBright Projector ST033T 是一款超值產品，專為大眾市場交易而設計。它的設計可替代商店和旅館照明應用中的鹵素和 CDM 標準型投射燈具。這種軌道式燈具適合在商店照明中用來讓產品更為耀眼，或者用來凸顯某些物體。外觀清澈且充滿當代風格的設計，加上整合式驅動器，使得 Essential SmartBright Projector 成為眾多照明應用的寵兒。備有白色和黑色 2 種顏色選擇，利於商店業者選擇能完美融入商店環境的照明產品。這款產品與前代產品相比，不僅符合成本效益，產品設計方面也更為時尚和輕巧。

优点

- 相較於傳統 CDM 標準式投射燈具，營運成本因節能設計和使用壽命延長而大幅降低
- 適用於大眾市場商店照明應用的超值產品
- Essential SmartBright Projector 外觀拋光透徹簡單，絕對能完美融入大多數的室內設計。

特点

- 採用白色或黑色拋光的低調設計
- 流明輸出從 800 至 2500 Lm。
- 節能：80 lm/W
- 整合式驅動器和一致的軌道轉接器
- 色溫 3000 或 4000 K

应用

- 時尚
- 商店照明
- 旅館照明

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

Versions




ST033T 7W White

ST033T 30W White

ST033T 7W Black

二维绘图



产品详细



ESSENTIAL SMARTBRIGHT
PROJECTOR 20W

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

照明技術	
演色性指數 (CRI)	>80
運轉與電力	
保護等級 IEC	安全等級 II
輸入電壓	110 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
控制與調光	
可調光	否
機械與外罩	
機械衝擊保護規範	IK03
防水防塵規範 (IP)	IP20
認證與應用	
環境溫度範圍	-20 至 +45 °C
CE 標誌	無
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%

照明技術

Order Code	Full Product Name	相關色溫 (標稱)	光效 (額定) (標準)	光通量
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	3000 K	80 lm/W	1,600 lm
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	4000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401892282	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB WH TW	3000 K	85 lm/W	600 lm
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	4000 K	85 lm/W	600 lm
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	3000 K	80 lm/W	2,400 lm
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	4000 K	85 lm/W	2,500 lm
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	3000 K	80 lm/W	2,400 lm
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	4000 K	85 lm/W	2,500 lm
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	3000 K	85 lm/W	850 lm
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	4000 K	90 lm/W	900 lm
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	3000 K	85 lm/W	850 lm
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	4000 K	90 lm/W	900 lm
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	3000 K	80 lm/W	1,600 lm
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	4000 K	85 lm/W	1,700 lm
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	3000 K	80 lm/W	560 lm
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB BK TW	4000 K	80 lm/W	560 lm

運轉與電力

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	20 W
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	20 W
911401892282	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB WH TW	7 W
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	7 W
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	30 W
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	30 W
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	30 W
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	30 W

Order Code	Full Product Name	耗電量
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	10 W
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	10 W
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	10 W
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	10 W
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	20 W
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	20 W
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	7 W
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB BK TW	7 W

機械與外罩

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401892282	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB WH TW	準直儀焦點角度 30°	白色
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	準直儀焦點角度 30°	白色
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	準直儀焦點角度 24°	白色
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	準直儀焦點角度 24°	白色
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	準直儀焦點角度 24°	黑色
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	準直儀焦點角度 24°	白色
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	準直儀焦點角度 24°	白色

Essential Smartbright 投射燈具 (寬電壓) 第 2 代

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	準直儀焦點角度 24°	白色
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	準直儀焦點角度 24°	白色

Order Code	Full Product Name	光學罩類型	外罩色彩
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	準直儀焦點角度 30°	黑色
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB BK TW	準直儀焦點角度 30°	黑色

初始效能 (符合 IEC 標準)

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401893282	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401893382	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401892282	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB WH TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401892382	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB WH TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401893682	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401893782	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401893482	ST033T LED25/830 30W 110-240V I MB WH TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401893582	ST033T LED25/840 30W 110-240V I MB WH TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5

Order Code	Full Product Name	點火色度
911401892882	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401892982	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401892682	ST033T LED9/830 10W 110-240V I MB WH TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401892782	ST033T LED9/840 10W 110-240V I MB WH TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401893082	ST033T LED17/830 20W 110-240V I MB WH TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401893182	ST033T LED17/840 20W 110-240V I MB WH TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5
911401892482	ST033T LED6/830 7W 110-240V I WB BK TW	(0.4338, 0.4030) SDCM <5
911401892582	ST033T LED6/840 7W 110-240V I WB BK TW	(0.3818, 0.3797) SDCM <5

