



安装人员和客户希望安装轻松、视觉舒适、品质卓越，这正是他们的理想解决方案

磁性系统

Magnetic Sys 的视觉舒适、质量可靠、性能出色，能够为消费者提供卓越体验。这也是安装轻松和便于 DIY 设计的理想解决方案。

优点

- 呵护眼睛的舒适 LED 灯
- 使用寿命长
- 可靠出众的性能

特点

- 安装简便
- EyeComfort
- 使用安全，质量可靠


应用

- 商场照明
- 办公室照明
- 宾馆照明

Versions



二维绘图



产品详细



Downlight Mag L Flood Front



Downlight Mag L Flood Front

一般信息	
包含的驱动器	否
可更换光源	是
设备组件数	1 个单位
灯技术	
相关色温 (标称)	4000 K
显色指数 (CRI)	90
操作和电气	
保护等级 IEC	安全等级 III
输入电压	48 V
线频率	- Hz
适用于随机开关	否
控制和调光	
可调光	否
机械和外壳	
外壳颜色	黑色
机械冲击保护代码	IK03
IP 等级	IP20
审批和申请	
环境温度范围	-20 至 +40°C
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
灼热丝测试	温度 650°C ,持续时间 30 秒
初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	+/-10%
长时间使用性能 (符合 IEC 标准)	
5000 小时下的驱动器故障率	1.5 %

灯技术

Order Code	Full Product Name	光效 (额定)(标称)	光通量	光学类型
929003208110	Mag Spotlight 6.5W 550lm 40K 24D	84.00 lm/W	550 lm	光束角度 24°
929003208310	Mag Spotlight 9.5W 740lm 40K 24D	77.00 lm/W	740 lm	光束角度 24°
929003207910	Mag Ad L Spotlight 12.5W 1130lm 40K 24D	90.00 lm/W	1,130 lm	光束角度 24°
929003206910	Mag L Flood 7W 600lm 40K	85.00 lm/W	600 lm	光束角度 90°
929003207110	Mag L Flood 12.5W 1100lm 40K	88.00 lm/W	1,100 lm	光束角度 90°
929003207510	Mag L Spotlight 12.5W 1130lm 40K 24D	90.00 lm/W	1,130 lm	光束角度 24°
929003207310	Mag L Spotlight 5.5W 550lm 40K 24D	100.00 lm/W	550 lm	光束角度 24°

操作和电气

Order Code	Full Product Name	功耗
929003208110	Mag Spotlight 6.5W 550lm 40K 24D	6.5 W
929003208310	Mag Spotlight 9.5W 740lm 40K 24D	9.5 W
929003207910	Mag Ad L Spotlight 12.5W 1130lm 40K 24D	12.5 W
929003206910	Mag L Flood 7W 600lm 40K	7 W

Order Code	Full Product Name	功耗
929003207110	Mag L Flood 12.5W 1100lm 40K	12.5 W
929003207510	Mag L Spotlight 12.5W 1130lm 40K 24D	12.5 W
929003207310	Mag L Spotlight 5.5W 550lm 40K 24D	5.5 W

初始性能 (符合 IEC 标准)

Order Code	Full Product Name	初始色度
929003208110	Mag Spotlight 6.5W 550lm 40K 24D	((, 0.3818, 0.3833)) <5
929003208310	Mag Spotlight 9.5W 740lm 40K 24D	((, 0.3818, 0.3833)) <5
929003207910	Mag Ad L Spotlight 12.5W 1130lm 40K 24D	((, 0.3818, 0.3833)) <5
929003206910	Mag L Flood 7W 600lm 40K	((, 0.3732, 0.3641)) <5
929003207110	Mag L Flood 12.5W 1100lm 40K	((, 0.3732, 0.3641)) <5
929003207510	Mag L Spotlight 12.5W 1130lm 40K 24D	((, 0.3818, 0.3833)) <5
929003207310	Mag L Spotlight 5.5W 550lm 40K 24D	((, 0.3818, 0.3833)) <5

