



# LED žárovky pro speciální aplikace

## Speciální LED žárovky CorePro Plastic

Speciální LED žárovky lze snadno instalovat pro určité aplikace.

### Výhody

- úspora energie díky LED technologii
- jednoduchá volba a instalace

### Vlastnosti

- úspora energie díky LED technologii
- Dlouhá životnost
- snadná instalace

### Aplikace

- Domácnost
- Hotel
- Maloobchod



# Speciální LED žárovky CorePro Plastic

## Versions



LED T25 E14 WW C1 POS1

## Rozměrové výkresy



| Product                            | D     | C     |
|------------------------------------|-------|-------|
| Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 | 25 mm | 59 mm |

| Product                                  | D       | C        |
|------------------------------------------|---------|----------|
| CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | 37,2 mm | 114,3 mm |
| CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 37,2 mm | 114,3 mm |

# Speciální LED žárovky CorePro Plastic

| Obecné informace                                   |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Cyklus zapnutí                                     | 50 000      |
| Nominální životnost                                | 15 000 h    |
| Světelně technické                                 |             |
| Vyzařovací úhel (jmen.)                            | 240 stupňů  |
| Index podání barev (CRI)                           | 80          |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %        |
| Provozní a elektrické                              |             |
| Vstupní frekvence                                  | 50 až 60 Hz |
| Frekvence sítě                                     | 50 to 60 Hz |
| Doba spuštění (jmen.)                              | 0,5 s       |
| Řízení a stmívání                                  |             |
| Stmívatelné                                        | Ne          |
| Mechanické a materiály                             |             |
| Povrchová úprava žárovky                           | Matná       |

## Obecné informace

| Order Code | Full Product Name                        | Patice krytky |
|------------|------------------------------------------|---------------|
| 81451200   | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | E27           |
| 81453600   | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | E27           |
| 38986100   | Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827       | E14           |

## Světelně technické

| Order Code | Full Product Name                        | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Kód barvy | Světelný tok |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|
| 81451200   | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | 3000 K                                  | 830       | 950 lm       |
| 81453600   | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 4000 K                                  | 840       | 1 050 lm     |

| Order Code | Full Product Name                  | Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | Kód barvy | Světelný tok |
|------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|
| 38986100   | Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 | 2700 K                                  | 827       | 150 lm       |

## Provozní a elektrické

| Order Code | Full Product Name                        | Spotřeba energie | Ekvivalentní příkon |
|------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 81451200   | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | 9,5 W            | 68 W                |
| 81453600   | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 9,5 W            | 75 W                |

| Order Code | Full Product Name                  | Spotřeba energie | Ekvivalentní příkon |
|------------|------------------------------------|------------------|---------------------|
| 38986100   | Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 | 1,7 W            | 15 W                |

## Teplota okolí

| Order Code | Full Product Name                        | Maximální teplota (jmen.) |
|------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 81451200   | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | 85 °C                     |
| 81453600   | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | 85 °C                     |

| Order Code | Full Product Name                  | Maximální teplota (jmen.) |
|------------|------------------------------------|---------------------------|
| 38986100   | Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 | 55 °C                     |

## Mechanické a materiály

| Order Code | Full Product Name                        | Tvar žárovky |
|------------|------------------------------------------|--------------|
| 81451200   | CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830 | Tyčová       |
| 81453600   | CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840 | Tyčová       |

| Order Code | Full Product Name                  | Tvar žárovky |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 38986100   | Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827 | T25          |

