



LED-lyskilder til særlige formål

CorePro Plastic LED Specialties

LED-lyskilderne kan nemt installeres til bestemte anvendelsesformål.

Fordele

- Energibesparelse med LED-teknologi
- Oplagt valg og let at installere

Funktioner

- Energibesparelse med LED-teknologi
- Lang levetid
- Nem installation

Anvendelsesområder

- Bolig
- Hotel
- Detailhandel

Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

CorePro Plastic LED Specialties

Målskitse



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Generelle oplysninger

Skiftcyklus	50.000
Normeret levetid	15.000 t

Lysteknisk

Spredningsvinkel (nom.)	240 °
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el

Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Opstartstid (nom.)	0,5 s

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Matteret
-------------	----------

Generelle oplysninger

Order Code	Full Product Name	Fod
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Lysteknisk

CorePro Plastic LED Specialties

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Order Code	Full Product Name	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvekode	Lysstrøm
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Strømforbrug	Wattforbrugsækvivalent
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	T-kappe, maks. (nom.)
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mekanik og armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Stav
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Stav

Order Code	Full Product Name	Lyskildeform
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Godkendelse og anvendelsesområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

