



LED-lamppuja erikoiskäyttökohteisiin

CorePro Plastic LED Specialties

LED-erikoislamppuja on helppo asentaa käyttökohteen mukaan.

Hyödyt

- energiansäästöä LED-tekniikalla
- helppo valinta nopean asennuksen ansiosta

Ominaisuudet

- energiansäästöä LED-tekniikalla
- Pitkä käyttöikä
- helppo asentaa

Käyttökohteet

- Kodit
- Hotellit
- Vähittäismyymälät

CorePro Plastic LED Specialties

Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

Mittapiirros



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro Plastic LED Specialties

Yleistä tietoa

Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	15 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Keilakulma (nim.)	240 °
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Matta
--------------	-------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Käyttölämpötila

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Sauva
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Sauva

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Merkinnät ja luokitukset

CorePro Plastic LED Specialties

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

