



# La solution LED forme compacte

## Lampes CorePro LED Stick

La CorePro LEDstick est la solution idéale d'éclairage général E27 de forme compacte. Sa forme stick est adaptée au remplacement des CFLi et favorise une installation dans les luminaires de faible encombrement type hublots et appliques.

### Avantages

- Installation simple et rapide
- Economies d'énergies
- Design compact

### Fonctions

- économie d'énergie
- Longue durée de vie
- Installation simple et rapide
- E27

### Application

- Résidentiel
- Hôtels, commerces, couloirs ...
- Hublôts, appliques...

# Lampes CorePro LED Stick

## Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27  
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37.2 mm	114.3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37.2 mm	114.3 mm

# Lampes CorePro LED Stick

## Informations générales

Nombre de cycles d'allumage	50'000
Durée de vie nominale	15'000 h

## Données techniques de l'éclairage

Angle du faisceau (nom.)	240 degré(s)
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

## Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Heure de démarrage (nom.)	0.5 s

## Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

## Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Dépoli
------------------	--------

## Informations générales

Order Code	Full Product Name	Culot
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

## Données techniques de l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1'050 lm

Order Code	Full Product Name	Température de couleur corrélée (nom.)	Code couleur	Flux lumineux
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9.5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9.5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Consommation électrique	Puissance équivalente
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1.7 W	15 W

## Température

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Température maximale du produit (nom.)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

## Mécanique et boîtier

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Stick
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Stick

Order Code	Full Product Name	Forme de la lampe
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

# Lampes CorePro LED Stick

## Approbation et application

Order Code	Full Product Name	Consommation d'énergie kWh/1 000 h
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

