



LED-es lámpák speciális alkalmazási területekre

CorePro Plastic speciális LED-es fényforrások

A speciális LED-es lámpák könnyedén beépíthetők az adott alkalmazási területen.

Előnyök

- energiamegtakarítás LED-es technológiával
- egyszerű választás és felszerelés

Szolgáltatások

- energiamegtakarítás LED-es technológiával
- Hosszú élettartam
- egyszerű üzembe helyezés

Alkalmazás

- Otthonok
- Szállodák
- Üzletek

CorePro Plastic speciális LED-es fényforrások

Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

Méretezett rajza



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro Plastic speciális LED-es fényforrások

Általános információ	
Kapcsolási ciklus	50 000
Névleges élettartam	15 000 h
Technikai adatok	
Sugárzási szög (névleges)	240 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %
Működtetés és elektronika	
Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Hálózati frekvencia	50 to 60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt

Általános információ

Order Code	Full Product Name	Fejelés - foglalat
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színkód	Fényáram
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény-egyenérték
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Rúd alakú
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Rúd alakú

Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

CorePro Plastic speciális LED-es fényforrások

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

