



LED-lampen voor speciale toepassingen

CorePro LED Specialties

De LED-specialiteiten kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd voor bepaalde toepassingen.

Voordelen

- Energiezuinig met LED-technologie
- Eenvoudige keuze en installatie

Kenmerken


- Energiezuinig met LED-technologie
- Lange levensduur
- Eenvoudige installatie

Toepassing

- Thuis
- Hotel
- Winkels

CorePro LED Specialties

Maatschets



Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Algemene informatie

Lampvoet	E27
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Bundelhoek (nom.)	240 graden
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Energieverbruik	9,5 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	Staaf

Keurmerken en classificaties

Energieverbruik kWh/1.000 uur	10 kWh
-------------------------------	--------

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde		
		kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8718696814512	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
8718696814536	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig vermogen
8718696814512	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	68 W
8718696814536	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	75 W

CorePro LED Specialties

