



Lămpi cu LED pentru aplicații speciale

Produse din plastic de tip LED CorePro

Produsele de tip LED pot fi montate cu ușurință pentru aplicații specifice.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu tehnologia LED
- Selecție și instalare facile

Caracteristici

- Reducere a consumului de energie cu tehnologia LED
- Durată mare de viață
- Instalare simplă

Cerere

- Locuințe
- Hoteluri
- Magazine

Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

Produse din plastic de tip LED CorePro

Cote



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Informații generale

Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore

Date tehnice lumină

Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Sistem mecanic și carcasă

Finisaj bec	Mat
-------------	-----

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Date tehnice lumină

Produse din plastic de tip LED CorePro

Order Code	Full Product Name	Temperatură de	Cod	Flux luminos
		culoare corelată (nom.)		
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1.050 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de	Echivalent putere
		curent	
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Temperatură


Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Formă bec
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Tijă
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Tijă

Aprobare și aplicație

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/
		1000 h
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh




Order Code	Full Product Name	Temperatură de	Cod	Flux luminos
		culoare corelată (nom.)		
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Order Code	Full Product Name	Consum de	Echivalent putere
		curent	
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Order Code	Full Product Name	Formă bec
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25



Produse din plastic de tip LED CorePro

