



LED žiarovky na špeciálne použitie

Špeciálne LED žiarovky CorePro Plastic

Špeciálne LED žiarovky možno ľahko inštalovať pre konkrétne použitie.

Výhody

- úspora energie vďaka LED technológii
- jednoduchý výber a montáž

Vlastnosti

- úspora energie vďaka LED technológii
- Dlhá životnosť
- jednoduchá montáž

Aplikácie

- Domov
- Hotel
- Obchod

Versions





LEDbulb CorePro 9.5-68W E27
Stick Frost 830 24D ND



LED T25 E14 WW C1 POS1

Špeciálne LED žiarovky CorePro Plastic

Rozmerový obrázok



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

Všeobecné informácie

Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	15 000 h

Svetelné technické

Uhol vyžarovania (nom.)	240 stupeň (stupne)
Index podania farieb (CRI)	80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Matná
---------------------------	-------

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Pätica
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Svetelné technické

Špeciálne LED žiarovky CorePro Plastic

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Kód farby	Svetelný tok
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Teplota

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C



Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Tyč
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Tyč

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
81451200	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
81453600	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
38986100	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh



Špeciálne LED žiarovky CorePro Plastic

