



Світлодіодні лампи для спеціальних застосувань

CorePro Plastic LED Specialties

Спеціальні світлодіодні світильники можуть бути легко встановлені для певного застосування.

Переваги

- Енергозбереження завдяки світлодіодним технологіям
- Простий вибір і встановлення

Характеристики

- Енергозбереження завдяки світлодіодним технологіям
- Довговічна лампа
- Просте встановлення

Застосування



- Головна сторінка
- Готелі
- Крамниці

Версії



LED T25 E14 WW C1 POS1

Розміри



Product	D	C
Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	25 mm	59 mm

Product	D	C
CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	37,2 mm	114,3 mm
CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	37,2 mm	114,3 mm

CorePro Plastic LED Specialties

Загальна інформація	
Цикл перемикання	50 000
Номінальний термін служби	15 000 година (-н)
Світлотехнічні	
Кут променю (ном.)	240 °
Індекс якості кольоропередачі (CRI)	80
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)	70 %
Експлуатаційні й електричні	
Вхідна частота	Від 50 до 60 Hz
Частота мережі	50 to 60 Hz
Час увімкнення (ном.)	0,5 s
Елементи керування й затемнення	
З регульованою яскравістю	Hi
Механічні деталі й корпус	
Обробка лампи	Матовий

Загальна інформація

Order Code	Full Product Name	Розташування виводів
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	E27
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	E27
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	E14

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	3000 K	830	950 lm
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	4000 K	840	1 050 lm

Order Code	Full Product Name	Корельована колірна температура (ном.)	Код кольору	Світловий потік
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2700 K	827	150 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	9,5 W	68 W
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	9,5 W	75 W

Order Code	Full Product Name	Споживана потужність	Еквівалент потужності у ватах
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	1,7 W	15 W

Температура

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	85 °C
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	85 °C

Order Code	Full Product Name	Макс. T-Case (ном.)
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	55 °C

Механічні деталі й корпус

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	Трубка
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	Трубка

Order Code	Full Product Name	Форма лампи
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	T25

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/ 1000 год
929001901402	CorePro LED Stick ND 9.5-68W T38 E27 830	10 kWh
929001901502	CorePro LED Stick ND 9.5-75W T38 E27 840	10 kWh
929001325702	Corepro LED T25 ND 1.7-15W E14 827	2 kWh

