



Cel mai eficient bec LED Philips

Bec LED MASTER UltraEfficient

Acesta este cel mai eficient bec LED Philips. 210 lm/W pun în practică declarația de sustenabilitate a companiei. Durata de viață de 50000 de ore ajută la extinderea ciclului de schimbare a becurilor, pentru a reduce deșeurile. Acesta este un produs cu specificații înalte, care păstrează și calitatea luminii marca Philips.

Beneficii

- Sunt eficiente energetic, consumă cu 60 % mai puțin energie în comparație cu becurile Philips LED standard
- Durata de viață foarte lungă care reduce necesitatea înlocuirii
- Înlocuire ușoară a lămpilor/surselor convenționale

Caracteristici


- Ultra eficient energetic, cu 210 lm/W
- Durata lungă de viață, durata de viață de peste 3 ori mai mare decât produsele LED normale
- Aspect bine optimizat, fără impact asupra utilizării. Ușor de instalat
- Cu un design atrăgător, arată bine indiferent dacă sunt stinse sau aprinse
- Ecologice: nu conțin mercur sau alte substanțe periculoase

Cerere

- Aplicații casnice
- Industria hotelieră: restaurante și hoteluri

Bec LED MASTER UltraEfficient

Versions



LED CLA 75W A70 E27 3000K CL UE SRT4



LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 4



LED CLA 60W G95 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 1



LED CLA 75W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 100WA60 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 75W A60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 60W G95 E27 4000K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 3



LEDbulb MAS EU6 A60 E27 CL



LED CLA 100WA60 E27 4000K CL UE SRT4



LED CLA 40W A60 E27 4000K CL UE SRT4




LED CLA 40W A60 E27 2700K CL UE SRT4



LEDbulb MAS EU A60 E27 CL 2


Bec LED MASTER UltraEfficient

Cote






Product	D	C
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	105 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	60 mm	104 mm
MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	60 mm	104 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm



Bec LED MASTER UltraEfficient

Cote



Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	95 mm	140 mm
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	95 mm	140 mm

Product	D	C
MAS LEDBulbND5,2-75W E27 830A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND5,2-75W E27 840A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7,3-100WE27830 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7,3-100WE27830 A70 FRG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7,3-100WE27840 A70 CLG UE	70 mm	127 mm
MAS LEDBulbND7,3-100WE27840 A70 FRG UE	70 mm	127 mm

Product
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE
MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE

Bec LED MASTER UltraEfficient

Informații generale

Baza elementului de fixare	E27
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	50.000 ore

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență de linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Date tehnice lumină

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	3000 K	830	1.095 lm
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.095 lm
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CLG UE	-	4000 K	840	840 lm
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CLG UE	-	2700 K	827	840 lm
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CLG UE	-	3000 K	830	840 lm
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CLG EELA	-	4000 K	840	840 lm
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CLG UE	-	2700 K	827	840 lm
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CLG EELA	-	3000 K	830	485 lm
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FRG UE	-	3000 K	830	840 lm
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FRG UE	-	4000 K	840	840 lm
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FRG UE	-	2700 K	827	485 lm
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FRG UE	-	4000 K	840	485 lm
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FRG UE	-	2700 K	827	840 lm
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FRG UE	-	4000 K	840	840 lm
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FRG UE	-	2700 K	827	1.095 lm
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FRG UE	-	4000 K	840	1.095 lm
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FRG UE	-	2700 K	827	1.535 lm
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FRG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FRG UE	-	3000 K	830	485 lm
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FRG UE	-	3000 K	830	840 lm
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FRG UE	-	3000 K	830	1.095 lm
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FRG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CLG UE	-	2700 K	827	1.095 lm
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CLG UE	-	3000 K	830	1.095 lm

Bec LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	Temperatură de culoare corelată (nom.)	Cod culoare	Flux luminos
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	-	2700 K	827	1.535 lm
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	-	3000 K	830	1.535 lm
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	-	2700 K	827	840 lm
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	3000 K	830	1.535 lm
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	4000 K	840	1.535 lm
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	1.095 lm
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	-	4000 K	840	840 lm
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	-	3000 K	830	840 lm
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	-	4000 K	840	1.535 lm
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	-	4000 K	840	485 lm
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	-	2700 K	827	485 lm
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	-	3000 K	830	485 lm
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	300 °	2700 K	827	840 lm
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	300 °	3000 K	830	840 lm
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	4000 K	840	485 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	5,2 W	75 W
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	5,2 W	75 W
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 W	60 W

Bec LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 W	60 W
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	2,3 W	40 W
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 W	60 W
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	2,3 W	40 W
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	5,2 W	75 W
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	7,3 W	100 W
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	7,3 W	100 W

Order Code	Full Product Name	Consum de curent	Echivalent putere
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	7,3 W	100 W
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 W	60 W
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	7,3 W	100 W
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	7,3 W	100 W
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	5,2 W	75 W
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 W	60 W
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	4 W	60 W
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 W	60 W
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 W	60 W
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	7,3 W	100 W
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	2,3 W	40 W
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 W	60 W
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 W	60 W
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	2,3 W	40 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Maximum T-case (nom.)
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	-	70 °C
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	-	70 °C
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Maximum T-case (nom.)
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	-	35 °C

Bec LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Maximum T-case (nom.)
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	-	35 °C
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	-	70 °C
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	-	70 °C
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	De la -20 până la +45 °C	70 °C

Order Code	Full Product Name	Interval temperatură ambientală	Maximum T-case (nom.)
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	-	70 °C
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	-	70 °C
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	-	70 °C
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	-	70 °C
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	-	35 °C
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	De la -20 până la +45 °C	70 °C
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	-	35 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Nu
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Nu
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Nu
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Nu
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Nu
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Nu
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Nu
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nu
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nu
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Nu
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Nu
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Nu
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Nu

Bec LED MASTER UltraEfficient

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Nu
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Nu
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Nu
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Nu
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Nu
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Nu
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Nu
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Nu
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Nu
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Nu
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Nu
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Nu
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Nu
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Nu
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Nu
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Nu
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensită ii luminoase
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Nu
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Nu
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	Nu
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Numai cu anumite variatoare
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Numai cu anumite variatoare
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Nu
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Nu
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Nu
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Nu
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Numai cu anumite variatoare
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Numai cu anumite variatoare
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Nu

Sistem mecanic și carcasă

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	Transparent	A70
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	Transparent	A70
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	Transparent	A60
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	Transparent	A60
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	Transparent	A60
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	Transparent	A60
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	Transparent	G95
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	Transparent	A60
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Mat	A60
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	Mat	A60
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	Mat	A60
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	Mat	A60
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR GUE	Mat	A60
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR GUE	Mat	A60
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR GUE	Mat	A60

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	Transparent	A60
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	Transparent	A60
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL GUE	Transparent	A60
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL GUE	Transparent	A60
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	Mat	A70
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	Mat	A70
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	Transparent	ST64
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	Transparent	A70
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	Transparent	A70
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	Transparent	A60
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	Transparent	G95
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	Transparent	A60
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	Transparent	A60
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	Transparent	A60
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL GUE	Transparent	A60
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	Transparent	A60
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	Transparent	A60
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	Transparent	A60
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	Mat	A60
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	Mat	A60
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	Transparent	A60







Aprobare și aplica ie

Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
43587200	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830A70 CLG UE	6 kWh
43589600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840A70 CLG UE	6 kWh






Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
18853200	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE	4 kWh
18845700	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh

Bec LED MASTER UltraEfficient






Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/1000 h
25412100	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
42079300	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G EELA	4 kWh
20276400	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 G95 CL G UE	4 kWh
42073100	MAS LEDBulbND2.3-40W E27830 A60CL G EELA	3 kWh
43579700	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
43581000	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
18833400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE	3 kWh
18841900	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 FR G UE	3 kWh
18849500	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
28428900	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE	4 kWh
18865500	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 FR G UE	6 kWh
18873000	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 FR G UE	6 kWh
18881500	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 FR G UE	8 kWh
18889100	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 FR G UE	8 kWh
25408400	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE	3 kWh
25416900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
25424400	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 FR G UE	6 kWh
25432900	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 FR G UE	8 kWh
18861700	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE	6 kWh
25420600	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 830 A60 CL G UE	6 kWh
18877800	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 827 A60 CL G UE	8 kWh
25428200	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 830 A60 CL G UE	8 kWh
43583400	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 FRG UE	8 kWh
43585800	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 FRG UE	8 kWh
20274000	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	4 kWh
43591900	MAS LEDBulbND7.3-100WE27830 A70 CLG UE	8 kWh
43593300	MAS LEDBulbND7.3-100WE27840 A70 CLG UE	8 kWh
18869300	MAS LEDBulbND5.2-75W E27 840 A60 CL G UE	6 kWh
20278800	MAS LEDBulbND4-60W E27 840 G95 CL G UE	4 kWh
42077900	MAS LEDBulbND4-60W E27 830 A60 CL G EELA	4 kWh
24864900	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE	4 kWh
24868700	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 CL G UE	4 kWh
18885300	MAS LEDBulbND7.3-100W E27 840 A60 CL G UE	8 kWh
18837200	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE	3 kWh
18829700	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE	3 kWh
25404600	MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 CL G UE	3 kWh
24866300	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE	4 kWh
24870000	MAS LEDBulb D 4-60W E27 830 A60 FR G UE	4 kWh
42075500	MAS LEDBulbND2.3-40W E27840 A60CL G EELA	3 kWh



Bec LED MASTER UltraEfficient













(cd/1000lm) 0°



(cd/1000lm) 0°

Bec LED MASTER UltraEfficient



Bec LED MASTER UltraEfficient

