



Ihanteellinen ratkaisu kohdevalaistukseen

MASTER VALUE LEDspot PAR

Uuden sukupolven PAR-lamput on suunniteltu kestäväksi. Ne tuottavat lämpimänvalkoisen valokeilan, minkä vuoksi ne ovat ihanteellisia hotellien ja ravintoloiden yleis- ja kohdevalaistukseen. Nämä himmennettävät ratkaisut sopivat erityisesti julkisiin tiloihin, kuten auloihin, käytäviin ja portaikkoihin, joissa valot ovat aina päällä. Energiaa säästyy vieläkin enemmän kuin käytettäessä tavanomaisia LED-lamppuja.

Hyödyt

- Jopa 80 %:n energiansäästö halogeenilamppuihin verrattuna
- Entistä alhaisemmat ylläpitokustannukset
- Jälkiasennettava ja yhteensopiva olemassa olevien valaisimien E27-lampunpitimien kanssa

Ominaisuudet

- Himmennettäviä versioita
- UV- ja infrapunavapaa valo säästää lämpöherkkiä kohteita
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia aineita – RoHS-direktiivin mukainen
- Polttoikä 25 000 tuntia

Käyttökohteet

- Hotellit ja ravintolat: hotellihuoneet, käytävät, aulat, vastaanottoalueet, ravintolat, baarit, kahvilat
- Koti: olohuoneet, makuuhuoneet, käytävät
- Vähittäismyymälät: näyttelyt, vitriinit, myymälätilat, sovituskopit




MASTER VALUE LEDspot PAR

Versions



LED Classic 100W PAR38 WW 25D
D 1PF 4 S

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

MASTER VALUE LEDspot PAR

Yleistä tietoa

Kanta	E27
Sytytys	50 000
Nimelliskäyttöikä	25 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI)	90
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Viivahiheys	50 to 60 Hz
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Vain tiettyjen himentimien kanssa
---------------	---

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta	Kirkas
--------------	--------

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Väriämpötila (nim.)	Värikoodi	Valovirta
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 °	2700 K	927	500 lm
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 °	3000 K	930	515 lm
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 °	4000 K	940	540 lm
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 °	2700 K	927	500 lm
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 °	3000 K	930	515 lm
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 °	4000 K	940	540 lm
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 °	2700 K	927	1 000 lm
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 °	2700 K	927	740 lm
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 °	3000 K	930	760 lm
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 °	4000 K	940	820 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valovoima (nim.)	Order Code	Full Product Name	Valovoima (nim.)
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1 500 cd	929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1 100 cd
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1 600 cd	929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4 800 cd
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1 700 cd	929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3 000 cd
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1 000 cd	929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3 000 cd
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1 000 cd	929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3 000 cd

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan	Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Vastaa teholtaan
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W	929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W	929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W	929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W	929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W	929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9,5 W	75 W

Käyttölämpötila

MASTER VALUE LEDspot PAR

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case, maksimi (nim.)
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C





Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20







Order Code	Full Product Name	Hehkulampun muoto
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S

Merkinnät ja luokitukset


Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/ 1000 h
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh




MASTER VALUE LEDspot PAR




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D

