



De ideale oplossing voor spotverlichting

MASTER VALUE LED-spot PAR

Met een robuuste vormgeving en warmwitte lichtbundel zijn deze nieuwe generatie PAR-lampen ideaal voor algemene en spotverlichting in de horecabranche. Het is een dimbare oplossing. Deze lampen zijn speciaal geschikt voor algemene ruimten zoals entrees, gangen en trappenhuizen waar het licht altijd brandt. Deze lamp biedt meer energiebesparing in vergelijking met normale LED-spots.

Voordelen

- Tot 80% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lage onderhoudskosten
- Geschikt voor retrofitvervanging en compatibel met bestaande armaturen met E27-lamphouder

Kenmerken

- Dimbaar bereik
- Licht zonder UV en IR voor minder warmte en bescherming van warmtegevoelige voorwerpen
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn
- Levensduur van 25.000 uur
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn

Toepassing

- Horeca: hotelkamers, gangen, entrees, receptieruimte, restaurants, bars, cafés
- Woningen: woonkamer, vestibule, gang en slaapkamers.
- Detailhandel: winkels, paskamers, vitrinekasten, etalages

MASTER VALUE LED-spot PAR

Versions






LED Classic 100W PAR38 WW 25D
D 1PF 4 S



LED Classic 75W PAR30S WW 25D
D 1PF 4 S

Maatschets



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

MASTER VALUE LED-spot PAR

Algemene informatie	
Lampvoet	E27
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	25.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder

Gegevens lichttechniek (1/2)

Order Code	Full Product Name	Bundelhoek (nom.)	Gecorreleerde kleurtemperatuur		
			(nom.)	Kleurcode	Lichtstroom
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 graden	2700 K	927	500 lm
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 graden	3000 K	930	515 lm
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 graden	4000 K	940	540 lm
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 graden	2700 K	927	500 lm
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 graden	3000 K	930	515 lm
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 graden	4000 K	940	540 lm
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 graden	2700 K	927	1.000 lm
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 graden	2700 K	927	740 lm
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 graden	3000 K	930	760 lm
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 graden	4000 K	940	820 lm

Gegevens lichttechniek (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lichtsterkte (nom.)	Order Code	Full Product Name	Lichtsterkte (nom.)
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1.500 cd	8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1.100 cd
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1.600 cd	8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4.800 cd
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1.700 cd	8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3.000 cd
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1.000 cd	8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3.000 cd
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1.000 cd	8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3.000 cd

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig		Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig	
		Energieverbruik	vermogen			Energieverbruik	vermogen
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W	8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W	8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W	8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W	8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W	8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9,5 W	75 W

Operationele temperatuur

MASTER VALUE LED-spot PAR

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C





Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20



Order Code	Full Product Name	Lampvorm
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S

Keurmerken en classificaties


Order Code	Full Product Name	Energieverbruik kWh/ 1.000 uur
8719514443044	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
8719514443068	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
8719514443082	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
8719514443105	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
8719514443129	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
8719514443143	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
8719514443303	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
8719514443204	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
8719514443228	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
8719514443242	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh




MASTER VALUE LED-spot PAR




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D

MASTER VALUE LED-spot PAR


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LED-spot PAR


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LED-spot PAR

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D

