



# Soluția ideală pentru iluminatul cu spoturi

## Spot MASTER VALUE LED PAR

Cu construcții solide și fascicule de lumină albă caldă, această nouă generație de lămpi PAR este ideală pentru iluminatul general și local din industria hotelieră. Este o soluție cu reglarea intensității luminoase. Sunt potrivite mai ales pentru spațiile publice precum holurile, coridoarele, casele scărilor, unde lumina este aprinsă continuu. Produsul oferă mai multă economie de energie în comparație cu spoturile LED normale.

### Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 80% în comparație cu lămpile cu halogen
- Costuri de întreținere mai reduse
- Permit montajul pe vechile instalații și sunt compatibile cu duliile de tip E27

### Caracteristici

- Gamă cu reglarea intensității luminoase
- Lumină fără raze ultraviolete și infraroșii pentru mai puțină căldură și protecție pentru obiectele sensibile la căldură
- Fără mercur și materiale periculoase – în conformitate cu RoHS
- Durată de viață de 25.000 ore

### Cerere

- Industria hotelieră: cameră de hotel, coridoare, hol, zonă de recepție, restaurante, baruri, cafenele
- Locuință: sufragerie, dormitoare, hol
- Retail: expoziții, vitrine, magazine, cabine de probă

Spot MASTER VALUE LED PAR

Versions






LED Classic 50W PAR20 E27 WW  
25D D 1SRT4



LED Classic 100W PAR38 WW 25D  
D 1PF 4 S

Cote



| Product                                 | D      | C      |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D | 122 mm | 134 mm |

| Product                               | D     | C     |
|---------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D | 65 mm | 85 mm |
| MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D | 65 mm | 85 mm |
| MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D | 65 mm | 85 mm |
| MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D | 65 mm | 85 mm |
| MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D | 65 mm | 85 mm |
| MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D | 65 mm | 85 mm |

| Product                                  | D     | C     |
|------------------------------------------|-------|-------|
| MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D | 95 mm | 86 mm |
| MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D | 95 mm | 86 mm |
| MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D | 95 mm | 86 mm |

Spot MASTER VALUE LED PAR

|                                                                                                  |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Informații generale                                                                              |                             |
| Baza elementului de fixare                                                                       | E27                         |
| Ciclu de comutare                                                                                | 50.000                      |
| Durată de viață nominală                                                                         | 25.000 ore                  |
| Date tehnice lumină                                                                              |                             |
| Indice de redare a culorilor (IRC)                                                               | 90                          |
| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %                        |
| Funcționare și sistem electric                                                                   |                             |
| Frecvență de intrare                                                                             | De la 50 până la 60 Hz      |
| Frecvență linie                                                                                  | 50 to 60 Hz                 |
| Timp de pornire (nom.)                                                                           | 0,5 s                       |
| Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase                                            |                             |
| Cu reglarea intensității luminoase                                                               | Numai cu anumite variatoare |
| Sistem mecanic și carcasă                                                                        |                             |
| Finisaj bec                                                                                      | Transparent                 |

Date tehnice lumină (1/2)

| Order Code | Full Product Name                        | Unghi de distribuție luminoasă (nom.) | Temperatură de culoare corelată (nom.) | Cod culoare | Flux luminos |
|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-------------|--------------|
|            |                                          |                                       |                                        |             |              |
| 44304400   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D    | 25 °                                  | 2700 K                                 | 927         | 500 lm       |
| 44306800   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D    | 25 °                                  | 3000 K                                 | 930         | 515 lm       |
| 44308200   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D    | 25 °                                  | 4000 K                                 | 940         | 540 lm       |
| 44310500   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D    | 40 °                                  | 2700 K                                 | 927         | 500 lm       |
| 44312900   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D    | 40 °                                  | 3000 K                                 | 930         | 515 lm       |
| 44314300   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D    | 40 °                                  | 4000 K                                 | 940         | 540 lm       |
| 44330300   | MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D  | 25 °                                  | 2700 K                                 | 927         | 1.000 lm     |
| 44320400   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D | 25 °                                  | 2700 K                                 | 927         | 740 lm       |
| 44322800   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D | 25 °                                  | 3000 K                                 | 930         | 760 lm       |
| 44324200   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D | 25 °                                  | 4000 K                                 | 940         | 820 lm       |

Date tehnice lumină (2/2)

| Order Code | Full Product Name                     | Intensitate luminoasă (nom.) |
|------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 44304400   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D | 1.500 cd                     |
| 44306800   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D | 1.600 cd                     |
| 44308200   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D | 1.700 cd                     |
| 44310500   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D | 1.000 cd                     |
| 44312900   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D | 1.000 cd                     |

| Order Code | Full Product Name                        | Intensitate luminoasă (nom.) |
|------------|------------------------------------------|------------------------------|
| 44314300   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D    | 1.100 cd                     |
| 44330300   | MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D  | 4.800 cd                     |
| 44320400   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D | 3.000 cd                     |
| 44322800   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D | 3.000 cd                     |
| 44324200   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D | 3.000 cd                     |

Funcționare și sistem electric

| Order Code | Full Product Name                     | Consum de curent | Echivalent putere |
|------------|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| 44304400   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D | 6 W              | 50 W              |
| 44306800   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D | 6 W              | 50 W              |
| 44308200   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D | 6 W              | 50 W              |
| 44310500   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D | 6 W              | 50 W              |
| 44312900   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D | 6 W              | 50 W              |

| Order Code | Full Product Name                        | Consum de curent | Echivalent putere |
|------------|------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 44314300   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D    | 6 W              | 50 W              |
| 44330300   | MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D  | 13 W             | 100 W             |
| 44320400   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D | 9,5 W            | 75 W              |
| 44322800   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D | 9,5 W            | 75 W              |
| 44324200   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D | 9,5 W            | 75 W              |

Temperatură

## Spot MASTER VALUE LED PAR


| Order Code | Full Product Name                     | Maximum T-case (nom.) |
|------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 44304400   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D | 80 °C                 |
| 44306800   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D | 80 °C                 |
| 44308200   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D | 80 °C                 |
| 44310500   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D | 80 °C                 |
| 44312900   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D | 80 °C                 |

### Sistem mecanic și carcasă

| Order Code | Full Product Name                     | Formă bec |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| 44304400   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D | PAR20     |
| 44306800   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D | PAR20     |
| 44308200   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D | PAR20     |
| 44310500   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D | PAR20     |
| 44312900   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D | PAR20     |


### Aprobare și aplicație

| Order Code | Full Product Name                        | Consum de energie kWh/<br>1000 h |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------|
| 44304400   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D    | 6 kWh                            |
| 44306800   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D    | 6 kWh                            |
| 44308200   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D    | 6 kWh                            |
| 44310500   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D    | 6 kWh                            |
| 44312900   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D    | 6 kWh                            |
| 44314300   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D    | 6 kWh                            |
| 44330300   | MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D  | 13 kWh                           |
| 44320400   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D | 10 kWh                           |
| 44322800   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D | 10 kWh                           |
| 44324200   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D | 10 kWh                           |




| Order Code | Full Product Name                        | Maximum T-case (nom.) |
|------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 44314300   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D    | 80 °C                 |
| 44330300   | MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D  | 85 °C                 |
| 44320400   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D | 80 °C                 |
| 44322800   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D | 80 °C                 |
| 44324200   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D | 80 °C                 |

| Order Code | Full Product Name                        | Formă bec |
|------------|------------------------------------------|-----------|
| 44314300   | MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D    | PAR20     |
| 44330300   | MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D  | PAR38     |
| 44320400   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D | PAR30S    |
| 44322800   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D | PAR30S    |
| 44324200   | MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D | PAR30S    |




Spot MASTER VALUE LED PAR




Spot MASTER VALUE LED PAR


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W  
940 PAR30S 25D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W  
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W  
927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
930 PAR20 40D

# Spot MASTER VALUE LED PAR


## Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W  
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W  
927 PAR38 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
927 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W  
930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W  
930 PAR20 40D

Spot MASTER VALUE LED PAR

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W  
940 PAR30S 25D

