



Ideálne riešenie pre reflektorové osvetlenie

MASTER VALUE LEDspot PAR

Táto nová generácia svetelných zdrojov radu PAR má robustný dizajn a vytvára teplý biely svetelný lúč, vďaka čomu je ideálna na všeobecné a bodové osvetlenie stravovacích a ubytovacích zariadení. K dispozícii sú stmievateľné a nestmievateľné verzie. Obzvlášť sa hodia do verejných priestranstiev, ako sú vstupné haly, chodby a schodiská, ktoré sú neustále osvetlené. Tento produkt ponúka väčšiu úsporu energie než bežné LED bodové svetelné zdroje.

Výhody

- Úspora energie až 80 % v porovnaní s halogénovými žiarovkami
- Nižšie náklady na údržbu
- Vymeniteľné, kompatibilné s existujúcimi svietidlami s objímkou na päťicu E27

Vlastnosti

- Stmievateľný rozsah
- Nevyžaruje ultrafialové ani infračervené lúče, čím zabezpečuje nižšiu teplotu a ochranu predmetov citlivých na teplo
- Bez obsahu ortuti a nebezpečných materiálov – v súlade so smernicou RoHS
- Životnosť 25 000 hodín
- Bez obsahu ortuti a nebezpečných materiálov – v súlade so smernicou RoHS

Aplikácie

- HoReKa: hosťovské izby hotelov, chodby, hala, oblasť recepcie, reštaurácie, bary, kaviarne
- Domácnosť: obývacia izba, spálne, vstupná hala
- Maloobchod: výklady, výstavy, vitríny, obchody, šatne

MASTER VALUE LEDspot PAR

Versions






LED Classic 100W PAR38 WW 25D
D 1PF 4 S



LED Classic 75W PAR30S WW 25D
D 1PF 4 S

Rozmerový obrázok



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

MASTER VALUE LEDspot PAR

Všeobecné informácie

Pätica	E27
Spínací cyklus	50 000
Nominálna životnosť	25 000 h

Svetelné technické

Index podania farieb (CRI)	90
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)	70 %

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz
Sieťová frekvencia	50 to 60 Hz
Čas spustenia (nom.)	0,5 s

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Len s konkrétnymi stmievačmi
--------------	------------------------------

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
---------------------------	------------

Svetelné technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Uhol vyžarovania (nom.)	Náhradná teplota	Kód farby	Svetelný tok
			chromatickosti (nom.)		
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 stupeň (stupne)	2700 K	927	500 lm
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 stupeň (stupne)	3000 K	930	515 lm
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 stupeň (stupne)	4000 K	940	540 lm
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 stupeň (stupne)	2700 K	927	500 lm
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 stupeň (stupne)	3000 K	930	515 lm
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 stupeň (stupne)	4000 K	940	540 lm
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 stupeň (stupne)	2700 K	927	1 000 lm
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 stupeň (stupne)	2700 K	927	740 lm
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 stupeň (stupne)	3000 K	930	760 lm
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 stupeň (stupne)	4000 K	940	820 lm

Svetelné technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intenzita svetla (nom.)	Order Code	Full Product Name	Intenzita svetla (nom.)
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1 500 cd	44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1 100 cd
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1 600 cd	44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4 800 cd
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1 700 cd	44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3 000 cd
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1 000 cd	44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3 000 cd
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1 000 cd	44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3 000 cd

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon	Order Code	Full Product Name	Spotreba	Ekvivalentný výkon
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W	44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W	44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W	44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W	44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W	44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9,5 W	75 W

Teplota

MASTER VALUE LEDspot PAR


Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20


Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h
44304400	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
44306800	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
44308200	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
44310500	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
44312900	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh








Order Code	Full Product Name	Maximálna teplota krytu (nom.)
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C


Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
44314300	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
44330300	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
44320400	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
44322800	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
44324200	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S




MASTER VALUE LEDspot PAR




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D

