



Den perfekta lösningen för punktbelysning

MASTER VALUE LED-spot PAR

Denna nya generation av PAR-lampor har en robust design och alstrar ett varmvitt ljus. Det gör dem perfekta för allmänbelysning och punktbelysning inom hotell- och restaurangbranschen. Det är en dimbar lösning. De är särskilt lämpliga för offentliga lokaler som foajéer, korridorer och trapphus där belysningen alltid är på. Produkten är mer energibesparande än vanliga LED-spottar.

Fördelar

- Upp till 80 % lägre energiförbrukning jämfört med halogenlampor
- Lägre underhållskostnader
- Utbytbara och kompatibla med befintliga armaturer utrustade med E27-socklar

Funktioner

- Dimbar
- UV- och IR-fritt ljus som alstrar mindre värme och är skonsamt mot värmekänsliga objekt
- Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen – RoHS-kompatibel
- 25 000 timmars livslängd
- Fri från kvicksilver och andra skadliga ämnen – RoHS-kompatibel

Användning

- Hotell och restaurang: hotellrum, korridorer, lobby, reception, restaurang, barer, kaféer
- Hemma: vardagsrum, sovrum, hall
- Butik: utställningar, montrar, skyltning, provrum




MASTER VALUE LED-spot PAR

Versions



LED Classic 100W PAR38 WW 25D
D 1PF 4 S

Måttskiss



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	95 mm	86 mm
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	95 mm	86 mm

MASTER VALUE LED-spot PAR

Allmän information	
Sockel	E27
Driftcykel	50 000
Nominell livslängd	25 000 h
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Tändningstid (nom)	0,5 s
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

Ljusteknik (1/2)

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Korrelerad färgtemperatur		
			(Nom)	Färgkod	Ljusflöde
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 °	2700 K	927	500 lm
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 °	3000 K	930	515 lm
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 °	4000 K	940	540 lm
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 °	2700 K	927	500 lm
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 °	3000 K	930	515 lm
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 °	4000 K	940	540 lm
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	25 °	2700 K	927	1 000 lm
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	25 °	2700 K	927	740 lm
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	25 °	3000 K	930	760 lm
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	25 °	4000 K	940	820 lm

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusstyrka (nom)	Order Code	Full Product Name	Ljusstyrka (nom)
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1 500 cd	929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1 100 cd
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1 600 cd	929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	4 800 cd
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1 700 cd	929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	3 000 cd
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1 000 cd	929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	3 000 cd
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1 000 cd	929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	3 000 cd

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Motsvarande		Order Code	Full Product Name	Motsvarande	
		Effektförbrukning	effekt			Effektförbrukning	effekt
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 W	50 W	929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 W	50 W
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 W	50 W	929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 W	100 W
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 W	50 W	929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 W	50 W	929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	9,5 W	75 W
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 W	50 W	929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	9,5 W	75 W

Temperatur

MASTER VALUE LED-spot PAR

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	80 °C
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	80 °C
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	80 °C
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	80 °C
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	80 °C

Order Code	Full Product Name	T-Case max. (nom)
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	80 °C
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	85 °C
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	80 °C
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	80 °C
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	80 °C





Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Lampform
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	PAR20
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	PAR20
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	PAR20
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	PAR20
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	PAR20



Order Code	Full Product Name	Lampform
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	PAR20
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	PAR38
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	PAR30S
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	PAR30S
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	PAR30S

Användning och godkännande


Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/ 1 000 tim
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	6 kWh
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	6 kWh
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	6 kWh
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	6 kWh
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	6 kWh
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	6 kWh
929003485202	MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D	13 kWh
929003485402	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 927 PAR30S 25D	10 kWh
929003485502	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D	10 kWh
929003485602	MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 940 PAR30S 25D	10 kWh




MASTER VALUE LED-spot PAR




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D

MASTER VALUE LED-spot PAR


Accent Diagrams




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LED-spot PAR


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
927 PAR30S 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 13-100W
927 PAR38 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
930 PAR30S 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LED-spot PAR

Beam Diagrams



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 9.5-75W
940 PAR30S 25D

