



理想的聚光照明解决方案

MASTER VALUE LEDspot PAR

新一代 PAR 灯具设计坚固，提供暖白光束，是酒店行业普通照明和聚光照明的理想之选。该可调光解决方案尤其适用于大厅、走廊、楼梯间等始终亮灯的公共区域。与普通 LED 射灯相比，本产品更节能。

优点

- 与卤素灯相比，节能达 80%
- 降低维护成本
- 可改造并兼容带 E27 支座的现有灯具

特点


- 可调光范围
- 无 UV 和 IR 的光，热量更低，可保护热敏感物体
- 不含汞和有害材料 – 符合 RoHS
- 使用寿命长达 25,000 小时
- 不含汞和有害材料 – 符合 RoHS

应用

- 酒店：酒店客房、走廊、大厅、接待区、餐厅、酒吧、咖啡厅
- 家庭：客厅、卧室、门厅
- 零售空间：展厅、展示柜、店铺、试衣间

MASTER VALUE LEDspot PAR

二维绘图



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	65 mm	85 mm
MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	65 mm	85 mm

一般信息	
底盖	E27
切换循环	50,000
标称使用寿命	25,000 小时
灯技术	
显色指数 (CRI)	90
标称使用寿命结束时灯的光通维持率 (标称)	70 %
操作和电气	
输入频率	50 至 60 Hz
线频率	50 to 60 Hz
功耗	6 W
启动时间 (标称)	0.5 s
瓦数相当	50 W
温度	
最大外壳温度 (标称)	80 °C
控制和调光	
可调光	仅限于使用特定调光器
机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	PAR20
审批和申请	
能耗 kWh/1000 h	6 kWh



灯技术 (1/2)

Order Code	Full Product Name	光束角度 (标称)	相关色温 (标称)	颜色代码	光通量
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	25 °	2700 K	927	500 lm
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	25 °	3000 K	930	515 lm
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	25 °	4000 K	940	540 lm
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	40 °	2700 K	927	500 lm
929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	40 °	3000 K	930	515 lm
929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	40 °	4000 K	940	540 lm


灯技术 (2/2)

Order Code	Full Product Name	发光强度 (标称)	Order Code	Full Product Name	发光强度 (标称)
929003485702	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	1,500 cd	929003486102	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 40D	1,000 cd
929003485802	MAS LEDspot VLE D 6-50W 930 PAR20 25D	1,600 cd	929003486202	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 40D	1,100 cd
929003485902	MAS LEDspot VLE D 6-50W 940 PAR20 25D	1,700 cd			
929003486002	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 40D	1,000 cd			


MASTER VALUE LEDspot PAR




Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D

MASTER VALUE LEDspot PAR


Accent Diagrams



Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Accent Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D


Beam Diagrams




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 25D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 40D




Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
940 PAR20 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 25D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
927 PAR20 40D



Beam diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W
930 PAR20 40D

MASTER VALUE LEDspot PAR

