



De vierde generatie InteGrade LED- modules voor luifel-, deur- en schapverlichting

Integrade

Met de vierde generatie InteGrade LED-modules voor een overkapping of de verlichting van deuren en schappen heb je keus uit: Standaardkleuren voor maximale energiebesparingen 3000, 3500, 4000, 5600, 6500K en WarmWhiteRed (WWR). Hoogwaardig wit voor de ultieme productuitstraling (3000 en 4000K). Hoge lichtstroom voor extreme productzichtbaarheid, InteGrade-modules zijn verkrijgbaar in het type 'visie' met een hoge lichtopbrengst en het prijsbewuste type 'waarde'.

Voordelen

- Diverse opties van typen met hoge output 'visie' en kostenbewuste 'waarde'-types.
- Verbeter de zichtbaarheid van producten en draag bij aan de winkelervaring.
- Verlaag de onderhoudskosten dankzij een langere levensduur en minder lampwisselingen.
- Verklein de CO₂-voetafdruk omdat LED's geen kwik of lood bevatten.
- Voldoen aan ecologisch ontwerp.
- Gratis plastic verpakking.

Kenmerken

- CCTs: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, 6500, Meat en WWR.
- CRI tot 93
- Efficiëntie tot 137 lm/w
- Dimbaar
- Schaplengtes (mm): 140, 575, 760, 855, 1150.
- Luifellengtes (mm): 140, 575, 760, 855, 1150.
- Deurlengtes (mm): 140, 575, 760, 855, 1150, 1180, 1430, 1460, 1570, 1600, 1660.

Toepassing

- Schap-, luifel- en deurverlichting

Versions



InteGrade Engine



InteGrade Engine

