



Modulele InteGrade LED de generația a patra pentru iluminatul bolților, ușilor și rafturilor

InteGrade G4

Modulele InteGrade LED de generația a patra pentru iluminatul bolților, ușilor și rafturilor vă permit să alegeți între: culori standard pentru economii maxime de energie, la 3000, 3500, 4000, 5600, 6500 K și WarmWhiteRed (WWR); alb premium, pentru atractivitate maximă a produselor (3000 și 4000 K); flux luminos înalt, pentru vizibilitate maximă a produselor. Modulele InteGrade sunt disponibile în variantele „vizibilitate”, cu flux luminos ridicat, și „valoare”, cu atenție la costuri.

Beneficii

- Diverse opțiuni de „vizibilitate” cu flux luminos ridicat și tipuri de „valoare” la costuri pertinente.
- Îmbunătățiri vizibilitatea produsului și contribuiți la experiența de cumpărare.
- Reduceți costurile de întreținere datorită duratei de viață mai mari și a schimbării mai rare a lămpilor.
- Reduceți și amprenta de carbon, deoarece LED-urile nu conțin mercur sau plumb.
- Respectarea designului ecologic.
- Ambalaj fără plastic.

Caracteristici

- CCT: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, 6500, Carne și WWR.
- CRI de până la 93
- Eficiență de până la 137 lm/W
- Cu reglarea intensității luminoase
- Lungimi de rafturi (mm): 140, 575, 760, 855, 1150.
- Lungimi de bolți (mm): 140, 575, 760, 855, 1150.
- Lungimi de uși (mm): 140, 575, 760, 855, 1150, 1180, 1430, 1460, 1570, 1600, 1660.

Cerere

- Iluminatul rafturilor, bolților și ușilor

Versions



InteGrade Engine, InteGrade Fixture



InteGrade Engine



InteGrade Engine

