



CoreLine tubular waterproof: Helppo asennus. Laadukas valaistus.

CoreLine tubular waterproof

CoreLine Tubular Waterproof täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Luotettavalla ja tehokkaalla CoreLine Tubular Waterproof -valaisimella on erittäin pitkä polttoikä, ja siitä on saatavana kaksi versiota erilaisiin käyttötarpeisiin. Ammoniakkia kestävä suljettu valaisin (PMMA) soveltuu karjatilojen ja elintarvikkeiden valaistukseen, kun taas PC-version moderni industrial-tyylinen muotoilu sopii monenlaisiin yleisvalaistuskohteisiin. Kumpikin versio on suojattu pölyltä, vedeltä ja iskuilta, joten niitä voidaan käyttää vaativissa käyttökohteissa. CoreLine Tubular Waterproof WT210C -valaisimet ovat energiatehokkaita, ja niillä on vähäinen huoltotarve. Asennus onnistuu nopeasti ilman työkaluja valmiin läpijohdotuksen ja ulkoisen liittimen ansiosta, eikä valaisinta tarvitse avata asennusta varten. Nämä vesitiiviit valaisimet voidaan asentaa joustavasti kattoon tai ripustettuna sekä sisä- että ulkotiloihin.

Hyödyt

- Säästää energia- ja huoltokustannuksissa
- Nopea asennus ilman työkaluja, joko kattoon tai ripustettuna (sisällä tai ulkona)
- Joustava asennus – kääntyvät, vapaasti sijoitettavat asennuskiinnikkeet
- Ihanteellinen karjatilojen ja elintarvikkeiden valaistukseen – suljettu, ammoniakkia kestävä versio (PMMA)
- PC-version moderni, industrial-tyylinen muotoilu sopii halleihin, kulkuväylille ja yleisvalaistukseen

CoreLine tubular waterproof

Ominaisuudet

- WT210C on saatavana kahtena versiona: ammoniakkaa kestävä, tiivis versio (PMMA) ja polykarbonaattikannella varustettu versio (PC)
- Suojattu vedeltä, pölyltä ja iskuilta: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Pitkäikäinen ja tehokas: 50 000 tuntia, valovirta vähintään 80 %:n tasolla alkuperäisestä; jopa 130 lm/W
- Ruostumattomasta teräksestä (316) valmistetut asennuskiinnikkeet sekä valinnaiset riippuasennussarjat sisä- ja ulkoasennukseen
- Valmis läpijohto ja ulkoinen painoliitin nopeaa asennusta varten

Käyttökohteet

- Elintarviketeollisuus (PMMA-versio)
- Karjatilat (PMMA-versio)
- Hallit ja kulkuväylät (PC-versio)
- (Osittain) avoimet pysäköintialueet, autotallit
- Korjaamot
- Yleisvalaistus

Versions



Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1200





Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PC, L1500





Standard product photo, CoreLine
tubular waterproof PMMA, L1200

Mittapiirros



CoreLine tubular waterproof

Mittapiirros



Tuotetiedot




CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof, easy connection



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire



CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation

CoreLine tubular waterproof

Tuotetiedot



CoreLine tubular waterproof,
installation



CoreLine tubular waterproof, easy
connection

Yleistä tietoa

Liittäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Väriämpötila (nim.)	4000 K
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Optiikan tyyppi	Erittäin leveä keila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Ei sovellettavissa

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
Enimmäishimmennystaso	Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Kotelon väri	Valkoinen
--------------	-----------

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	–20...+40 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Välkyntäarvo (PstLM)	1
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1,6

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Alkuperäinen kromaattisuus	(0.38,0.38)SDCM3
Valovirran toleranssi	+/-10%

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5 000 lm
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	130 lm/W	7 000 lm
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	139 lm/W	3 900 lm
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7 000 lm
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	128 lm/W	5 000 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	54 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	28 W
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W

CoreLine tubular waterproof

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	39 W

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Mekaanisen iskusuojauksen koodi	Suojausluokan koodi
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	IK10	IP68
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K


Order Code	Full Product Name	Mekaanisen iskusuojauksen koodi	Suojausluokan koodi
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	IK10	IP68
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	IK06	IP69K

Merkinnät ja luokitukset


Order Code	Full Product Name	Tulenarkuusmerkintä	Hehkulankatesti
911401828084	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
911401827984	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
911401860284	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Order Code	Full Product Name	Tulenarkuusmerkintä	Hehkulankatesti
911401828184	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille	Lämpötila 850 °C, kesto 30 s
911401827884	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	Soveltuu asennettavaksi helposti syttyville pinnoille	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401827984




Polar Normal (separate) - null - 911401827884




Polar Normal (separate) - null - 911401828084

CoreLine tubular waterproof

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401828184



Polar Normal (separate) - null - 911401860284

