Tubolare impermeabile CoreLine: facile da installare. Ottima illuminazione.

CoreLine tubolare impermeabile

CoreLine Stagna tubolare mantiene la promessa CoreLine di apparecchi per illuminazione innovativi, facili da utilizzare e di altissima qualità. CoreLine Stagna tubolare è un apparecchio per illuminazione affidabile, efficiente e di lunghissima durata, disponibile in due versioni per soddisfare le varie esigenze di applicazione. L'apparecchio per illuminazione sigillato e resistente all'ammoniaca (tubo in PMMA) è adatto per l'illuminazione di animali, bestiame e applicazioni alimentari, mentre la versione in PC offre un design moderno e industriale, adatto a un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione generale. Entrambe le versioni sono dotate di un'elevata protezione contro polvere, acqua e urti, il che le rende adatte ad applicazioni specifiche. Gli apparecchi CoreLine Stagna tubolari WT210C garantiscono risparmio energetico e minore necessità di manutenzione. Allo stesso tempo, possono essere installati in pochissimo tempo e senza attrezzi, grazie al cablaggio passante preinstallato e a un connettore esterno, grazie ai quali non è necessario aprire l'apparecchio. Queste soluzioni di illuminazione impermeabili sono flessibili e possono essere montate sul soffitto o sospese sia in ambienti interni che esterni.

CoreLine tubolare impermeabile

Vantaggi

- Consente di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione
- Installazione rapida e senza attrezzi su soffitti o a sospensione (in interni ed esterni)
- Montaggio flessibile: staffe di montaggio girevoli e posizionabili in base alle necessità
- Ideale per applicazioni nel settore dell'allevamento di bestiame (allevamenti di animali) e alimentare - versione sigillata, resistente all'ammoniaca (PMMA)
- Design moderno e industriale della versione PC adatta per corridoi, aree di passaggio e illuminazione generale

Caratteristiche

- WT210C disponibile in 2 versioni: PMMA sigillato resistente all'ammoniaca e copertura in policarbonato (PC)
- Elevata protezione da acqua, polvere e urti: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)
- Lunga durata ed elevata efficienza: 50.000 ore con flusso all'80% min. rispetto al livello iniziale; fino a 130 lm/W
- Staffe di montaggio in acciaio inox (316) e set di montaggio a sospensione opzionali per installazione interna ed esterna
- Collegamento elettrico continuo installato con connettore a pressione esterno per una rapida installazione

Applicazione

- Industria alimentare (versione PMMA)
- Allevamenti di animali (versione PMMA)
- Sale e aree di circolazione (versione PC)
- Parcheggi (semi-) aperti, garage
- Officine
- Illuminazione generale

Versions

Standard product photo, CoreLine tubular waterproof PC, L1200

Standard product photo, CoreLine tubular waterproof PC, L1500

Standard product photo, CoreLine tubular waterproof PMMA, L1200

CoreLine tubolare impermeabile

Disegno tecnico









Dati del prodotto

CoreLine tubular waterproof on a suspension wire

CoreLine tubular waterproof, easy connection

CoreLine tubular waterproof on a suspension chain



CoreLine tubular waterproof on a suspension wire

CoreLine tubolare impermeabile

Dati del prodotto

CoreLine tubular waterproof on a suspension chain

CoreLine tubular waterproof, installation

CoreLine tubular waterproof, installation

CoreLine tubular waterproof, easy connection

CoreLine tubolare impermeabile

Informazioni generali	
Driver incluso	Sì
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità

Dati tecnici di illuminazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Tipo di ottica	Fascio extra largo

Funzionamento e parte elettrica	
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento I
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile

Meccanica e corpo	
Colore alloggiamento	Bianco

Approvazione e applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Marchio CE	Sì
Marchio ENEC	Marchio ENEC
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	1,6

Performance iniziale (conforme a IEC)	
Cromaticità iniziale	(0.38,0.38)SDCM3
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%

Dati tecnici di illuminazione

Order Code	Full Product Name	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	Flusso luminoso
94737599	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	128 lm/W	5.000 lm
94736899	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	130 lm/W	7.000 lm
95385799	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	139 lm/W	3.900 lm
94738299	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	130 lm/W	7.000 lm
94735199	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	128 lm/W	5.000 lm

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
94737599	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	39 W
94736899	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	54 W
95385799	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	28 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico
94738299	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	54 W
94735199	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	39 W

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici	e una gestione termica
94737599	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	IK10	IP68
94736899	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K
95385799	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	IK06	IP69K

Order Code	Full Product Name	Codice di protezione dagli impatti meccanici	e una gestione termica
94738299	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	IK10	IP68
94735199	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	IK06	IP69K

CoreLine tubolare impermeabile

Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente
94737599	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PC L1200	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 850 °C, durata 30 s
94736899	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PMMA L1500	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 30 s
95385799	WT210C LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Order Code	Full Product Name	Marchio di infiammabilità	Test filo incandescente
94738299	WT210C LED70S/840 PSU TW1 PC L1500	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili	Temperatura 850 °C, durata 30 s
94735199	WT210C LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200	Per montaggio su superfici facilmente infiammabili	Temperatura 650 °C, durata 30 s

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401827984



Polar Normal (separate) - null - 911401827884



Polar Normal (separate) - null - 911401828084



Polar Normal (separate) - null - 911401828184



Polar Normal (separate) - null - 911401860284

© 2025 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.