



CoreLine Highbay Gen5: snadná montáž, vynikající osvětlení

CoreLine Highbay Gen5

Řada CoreLine nabízí inovativní, snadno použitelná a vysoce kvalitní svítidla a svítidla CoreLine Highbay Gen5 jsou toho jasným důkazem. Tato spolehlivá svítidla s vysokou účinností a velmi dlouhou životností přináší velkou úsporu energie a zároveň jsou méně náročná na údržbu. Se svítidly CoreLine Highbay se navíc velmi snadno manipuluje. Můžete je instalovat do stávající rozvodné sítě a díky vnějšímu konektoru s krytím IP65 je elektrické připojení naprosto snadné – svítidla není nutné otevírat. Navíc máte na výběr mezi úzkým a širokým vyzařovacím úhlem a můžete si tak osvětlení přesně přizpůsobit svým potřebám. Tato řada zahrnuje také svítidla kompatibilní se systémem Interact s integrovanou schopností bezdrátové komunikace a snímači pohybu a denního světla. Svítidla CoreLine Highbay Gen5 tedy můžete používat s libovolným systémem propojeného osvětlení Interact.

Výhody

- Úspory nákladů na energii a údržbu
- Snadná montáž díky jedinému závěsnému háku a externímu konektoru, k dispozici montážní konzola pro větší flexibilitu
- Ideální pro celkové osvětlení díky odolnému provedení a vysokému stupni krytí (IP65) proti vodě a prachu
- Výběr ze čtyř typů produktů: BY121P, BY122P, BY120P a BY122X







Vlastnosti

- Dlouhá životnost 50 000 hodin s minimálně 85% světelným tokem ve srovnání s počáteční úrovní a vysoký měrný výkon až 160 lm/W
- Možnost volby vyzařování: úzký a široký paprsek s nízkou mírou oslnění bez dalšího příslušenství
- Moderní tělo z vysoce kvalitního hliníku litého pod vysokým tlakem
- Jednobodová montáž a vnější předinstalovaný elektrický konektor s krytím IP65
- Volitelné verze: se stmíváním DALI, s integrovaným bezdrátovým připojením (kompatibilní se systémem Interact)

Aplikace

- Všeobecné výrobní provozy
- Výstavní haly
- Velkosklady a logistická centra
- Haly s vysokým stropem

Rozměrové výkresy




CoreLine Highbay Gen5


Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku



CoreLine highbay gen5, IP65
connector (PSD)




CoreLine highbay gen5, with
sensor, front view



CoreLine highbay gen5, BY120P,
front view



CoreLine highbay gen5, with
sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view



CoreLine highbay gen5, IP65
connector



CoreLine highbay gen5, with
sensor, back view

CoreLine Highbay Gen5

Detaily o výrobku




CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, hook
mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view

CoreLine Highbay Gen5

Obecné informace	
Včetně předřadníku	Ano
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Servisní štítek	Ano
Světelně technické	
Index podání barev (CRI)	>80
Provozní a elektrické	
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Vhodné pro náhodné spínání	Ano
Mechanické a materiály	
Barva těla	Šedá
Kód ochrany proti vniknutí	IP65
Certifikace a použití	
Rozsah okolní teploty	−30 až +50 °C
Značka CE	Ano
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžné hořlavé povrchy
Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Hodnota blikání (PstLM)	0,5
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1
Počáteční parametry (podle IEC)	
Tolerance světelného toku	+/-10%

Obecné informace

Order Code	Full Product Name	Počet předřadниковých jednotek
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 jednotka
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 jednotka
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 jednotka
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 jednotka
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 jednotky
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 jednotky
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 jednotky
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 jednotky
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 jednotka
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 jednotka
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 jednotky
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 jednotky
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 jednotka
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 jednotka
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 jednotka
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 jednotka
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 jednotka
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 jednotka
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 jednotka
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 jednotka
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 jednotka
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 jednotka
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 jednotka
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 jednotka
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 jednotka
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 jednotka
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 jednotka
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 jednotka
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 jednotka
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 jednotka
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 jednotka
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 jednotka
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 jednotka

Světelně technické

		Měrný				Měrný			
Full Product		Náhradní teplota	výkon	Světelný tok	Typ optiky	chromatičnosti		Světelný tok	Typ optiky
Order Code	Name	(jmen.)	(jmen.) (nom.)			(jmen.)	(nom.)		
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Úzký paprsek			25 000 lm	Široký paprsek
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W						

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon			Typ optiky
			(jmen.) (nom.)	Světelný tok		
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	25 000 lm		Úzký paprsek
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	25 000 lm		Široký paprsek
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm		Úzký paprsek
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm		Široký paprsek
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm		Úzký paprsek
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm		Široký paprsek
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm		Úzký paprsek
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm		Široký paprsek
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm		Úzký paprsek
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm		Široký paprsek
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm		Úzký paprsek
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm		Široký paprsek
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm		Úzký paprsek
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm		Široký paprsek
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm		Úzký paprsek
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm		Široký paprsek

Order Code	Full Product Name	Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	Měrný výkon			Typ optiky
			(jmen.) (nom.)	Světelný tok		
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm		Úzký paprsek
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm		Široký paprsek
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm		Úzký paprsek
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm		Široký paprsek
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	20 000 lm		Úzký paprsek
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	20 000 lm		Široký paprsek
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm		Úzký paprsek
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm		Široký paprsek
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm		Úzký paprsek
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm		Široký paprsek
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm		Úzký paprsek
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm		Široký paprsek
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm		Úzký paprsek
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm		Široký paprsek
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm		Úzký paprsek
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm		Široký paprsek

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Měrný			
		Náhradní teplota	výkon	Světelný tok	Typ optiky
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)		
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Úzký paprsek
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Široký paprsek
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Úzký paprsek

Order Code	Full Product Name	Měrný			
		Náhradní teplota	výkon	Světelný tok	Typ optiky
		chromatičnosti (jmen.)	(jmen.) (nom.)		
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Široký paprsek
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Úzký paprsek
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Široký paprsek

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Vestavěné		Maximální
		Stmívatelné	ovládání	úroveň ztlumení
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Ne	-	Nevztahuje se
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Ne	-	Nevztahuje se
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Ne	-	Nevztahuje se
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Ne	-	Nevztahuje se

Order Code	Full Product Name	Vestavěné		Maximální
		Stmívatelné	ovládání	úroveň ztlumení
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Ano	-	20%
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Ano	-	20%
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Ano	-	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Ano	-	20%

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Vestavěné		Maximální úroveň ztlumení
		Stmívatelné	ovládání	
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Ne	-	Nevztahuje se
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Ne	-	Nevztahuje se
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Ano	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Ano	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Ne	-	Nevztahuje se
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Ne	-	Nevztahuje se
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Ano	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Ano	-	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Ano	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Ano	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Ne	-	Nevztahuje se
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Ne	-	Nevztahuje se
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Ano	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Ano	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Ano	-	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Ano	-	10%

Order Code	Full Product Name	Vestavěné		Maximální úroveň ztlumení
		Stmívatelné	ovládání	
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Ano	-	13%
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Ano	-	13%
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Ne	-	Nevztahuje se
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Ne	-	Nevztahuje se
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Ne	-	Nevztahuje se
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Ne	-	Nevztahuje se
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Ne	-	Nevztahuje se
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Ne	-	Nevztahuje se
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Ano	Čidlo SNH (R) 210	1%

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05


Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Počáteční parametry (podle IEC)




Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5

Polar Wide Diagrams






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629508

Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708



Polar Normal (separate) - null - 911401629808

Polar Normal (separate) - null - 911401629908




Polar Normal (separate) - null - 911401630008



Polar Normal (separate) - null - 911401630208

Polar Normal (separate) - null - 911401630308

Polar Normal (separate) - null - 911401630108






Polar Normal (separate) - null - 911401630408

Polar Normal (separate) - null - 911401630508

Polar Normal (separate) - null - 911401630608




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630708

Polar Normal (separate) - null - 911401630808




Polar Normal (separate) - null - 911401630908



Polar Normal (separate) - null - 911401631008

Polar Normal (separate) - null - 911401631108




Polar Normal (separate) - null - 911401631208



Polar Normal (separate) - null - 911401631308

Polar Normal (separate) - null - 911401631408

Polar Normal (separate) - null - 911401631608






Polar Normal (separate) - null - 911401631708

Polar Normal (separate) - null - 911401631808

Polar Normal (separate) - null - 911401631508




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401631908

Polar Normal (separate) - null - 911401632008




Polar Normal (separate) - null - 911401632308



Polar Normal (separate) - null - 911401632108

Polar Normal (separate) - null - 911401632208




Polar Normal (separate) - null - 911401632508



Polar Normal (separate) - null - 911401632408

Polar Normal (separate) - null - 911401632608

Polar Normal (separate) - null - 911401632808




Polar Normal (separate) - null - 911401632908

Polar Normal (separate) - null - 911401632708

Polar Normal (separate) - null - 911401633008

CoreLine Highbay Gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401633108

