



CoreLine Highbay Gen5: Εύκολη εγκατάσταση. Εξαιρετικός φωτισμός.

CoreLine Highbay Gen5

Το CoreLine Highbay Gen5 τηρεί την υπόσχεση της CoreLine για πρωτοποριακά, εύχρηστα φωτιστικά υψηλής ποιότητας. Είναι ένα αξιόπιστο και υψηλής απόδοσης φωτιστικό με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής που προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και απαιτεί λιγότερη συντήρηση. Ταυτόχρονα, το CoreLine Highbay είναι πολύ εύκολο στον χειρισμό. Το φωτιστικό μπορεί να εγκατασταθεί στο υπάρχον δίκτυο και η ηλεκτρική σύνδεση είναι μια απλή εργασία, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το φωτιστικό και με εξωτερικό σύνδεσμο IP65. Έχοντας επιλογή δύο γωνιών δέσμης, στενής και ευρείας δέσμης, μπορείτε να προσαρμόσετε το σχέδιο φωτισμού ανάλογα με τις ανάγκες σας. Αυτή η σειρά περιλαμβάνει επίσης φωτιστικά Interact Ready με ενσωματωμένες ασύρματες επικοινωνίες και ενσωματωμένους αισθητήρες κίνησης και φωτός ημέρας. Έτσι, το CoreLine Highbay Gen5 είναι έτοιμο για χρήση με οποιοδήποτε σύστημα φωτισμού που συνδέεται με το Interact.

Οφέλη

- Περιορίζει το κόστος ενέργειας και συντήρησης
- Εύκολη εγκατάσταση - μονό άγκιστρο ανάρτησης και εξωτερικό σύνδεσμο, πρόσθετη βάση στερέωσης για μεγαλύτερη ευελιξία
- Ιδανικό για γενικά έργα φωτισμού, με σιβαρή σχεδίαση και υψηλές προδιαγραφές προστασίας από σκόνη και νερό (IP65)
- Επιλογή τεσσάρων ειδών προϊόντων: BY121P, BY122P, BY120P και BY122X





Χαρακτηριστικά

- Μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση: 50.000 ώρες με φωτεινή ροή στο 85% κατ' ελάχιστο συγκριτικά με το αρχικό επίπεδο και έως 160 lm/W
- Γκάμα επιλογών δέσμης: στενή και ευρεία δέσμη, για χαμηλή θάμβωση χωρίς πρόσθετα εξαρτήματα
- Μοντέρνο, υψηλής ποιότητας περίβλημα από χυτό αλουμίνιο
- Στήριξη ενός σημείου και εξωτερικό ηλεκτρικό σύνδεσμο IP65, προεγκατεστημένος ηλεκτρικός σύνδεσμος
- Προαιρετικές εκδόσεις: ρύθμιση έντασης DALI, ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα (Interact Ready)

Εφαρμογή


- Γενικός φωτισμός χώρων παραγωγής
- Εκθεσιακοί χώροι
- Αποθήκες και κέντρα logistics
- Αίθουσες αναμονής με μεγάλο ύψος οροφής

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




CoreLine Highbay Gen5


Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




Λεπτομέρειες για το προϊόν



CoreLine highbay gen5, IP65
connector (PSD)




CoreLine highbay gen5, with
sensor, front view



CoreLine highbay gen5, BY120P,
front view



CoreLine highbay gen5, with
sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view

CoreLine Highbay Gen5

Λεπτομέρειες για το προϊόν

CoreLine highbay gen5, IP65
connector



CoreLine highbay gen5, with
sensor, back view



CoreLine highbay gen5, bracket
mounting




CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, hook
mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view



Γενικές πληροφορίες	
Συμπεριλαμβάνεται διάταξη οδήγησης	Ναι
Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός	Όχι
Επκέτα σέρβις	Ναι
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατηγορία προστασίας IEC	Κατηγορία ασφαλείας Ι
Τάση εισόδου	220 έως 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Κατάλληλο για τυχαίους κύκλους on/off	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Χρώμα περιβλήματος	Γκρι
Βαθμός προστασίας από τις εισροές	IP65
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-30 έως +50 °C
Σήμανση CE	Ναι
Σήμανση ENEC	Σήμανση ENEC
Σήμανση ευφλεκτότητας	Για τοποθέτηση σε συνήθως εύφλεκτες επιφάνειες
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	Θερμοκρασία 650 °C, διάρκεια 30 s
Τιμή τρεμοπαίγματος (PstLM)	0,5
Στροβοσκοπικό εφέ	1
Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)	
Ανοχή φωτεινής ροής	+/-10%

Γενικές πληροφορίες		
Order Code	Full Product Name	Αριθμός οργάνων
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 μονάδα
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 μονάδα
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 μονάδα
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 μονάδα
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 μονάδες
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 μονάδες
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 μονάδες
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 μονάδες
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 μονάδα
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 μονάδα
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 μονάδες
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 μονάδες
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 μονάδα
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 μονάδα
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 μονάδα
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 μονάδα
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 μονάδα
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 μονάδα
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 μονάδα
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 μονάδα
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 μονάδα
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 μονάδα
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 μονάδα
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 μονάδα
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 μονάδα
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 μονάδα
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 μονάδα
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 μονάδα
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 μονάδα
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 μονάδα
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 μονάδα
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 μονάδα
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 μονάδα
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 μονάδα
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 μονάδα
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 μονάδα
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 μονάδα
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 μονάδα
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 μονάδα
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 μονάδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

		Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name				
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	25.000 lm	Στενή δέσμη
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	25.000 lm	Ευρεία δέσμη

CoreLine Highbay Gen5

		Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name	(ονομ.)	(ονομ.)		
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	25.000 lm	Στενή δέσμη
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	25.000 lm	Ευρείας δέσμης
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25.000 lm	Στενή δέσμη
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25.000 lm	Ευρείας δέσμης
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	25.000 lm	Στενή δέσμη
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25.000 lm	Ευρείας δέσμης
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30.000 lm	Στενή δέσμη
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30.000 lm	Ευρείας δέσμης
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30.000 lm	Στενή δέσμη
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	30.000 lm	Ευρείας δέσμης
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	20.000 lm	Στενή δέσμη
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	20.000 lm	Ευρείας δέσμης
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Στενή δέσμη
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Ευρείας δέσμης
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	20.000 lm	Στενή δέσμη
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	20.000 lm	Ευρείας δέσμης

		Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name	(ονομ.)	(ονομ.)		
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	20.000 lm	Στενή δέσμη
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20.000 lm	Ευρείας δέσμης
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	6500 K	146 lm/W	10.500 lm	Στενή δέσμη
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	146 lm/W	10.500 lm	Ευρείας δέσμης
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	20.000 lm	Στενή δέσμη
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	20.000 lm	Ευρείας δέσμης
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	147 lm/W	15.000 lm	Στενή δέσμη
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	147 lm/W	15.000 lm	Ευρείας δέσμης
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10.500 lm	Στενή δέσμη
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10.500 lm	Ευρείας δέσμης
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	6500 K	157 lm/W	10.500 lm	Στενή δέσμη
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	157 lm/W	10.500 lm	Ευρείας δέσμης
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	158 lm/W	15.000 lm	Στενή δέσμη
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	158 lm/W	15.000 lm	Ευρείας δέσμης
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Στενή δέσμη
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10.500 lm	Ευρείας δέσμης

CoreLine Highbay Gen5

		Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name	(ονομ.)	(ονομ.)		
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	4000 K	150 lm/W	20.000 lm	Στενή δέσμη
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	4000 K	150 lm/W	20.000 lm	Ευρείας δέσμης
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	4000 K	151 lm/W	25.000 lm	Στενή δέσμη

		Σχετική θερμοκρασία χρώματος	Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη)	Φωτεινή ροή	Τύπος οπτικού συστήματος
Order Code	Full Product Name	(ονομ.)	(ονομ.)		
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	4000 K	151 lm/W	25.000 lm	Ευρείας δέσμης
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	4000 K	148 lm/W	30.000 lm	Στενή δέσμη
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	4000 K	148 lm/W	30.000 lm	Ευρείας δέσμης

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W

Order Code	Full Product Name	Κατανάλωση ενέργειας
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Ναι	-	20%
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Ναι	-	20%
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Ναι	-	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Ναι	-	20%

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Ναι	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Ναι	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Ναι	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Ναι	-	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Ναι	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Ναι	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Ναι	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Ναι	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Ναι	-	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Ναι	-	10%
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Ναι	-	13%

Order Code	Full Product Name	Με ρύθμιση έντασης	Ενσωματωμένος έλεγχος	Μέγιστο επίπεδο ρύθμισης έντασης
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Ναι	-	13%
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Όχι	-	Δεν εφαρμόζεται
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Ναι	Αισθητήρας SNH (R) 210	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Ναι	Αισθητήρας SNH (R) 210	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Ναι	Αισθητήρας SNH (R) 210	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Ναι	Αισθητήρας SNH (R) 210	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Ναι	Αισθητήρας SNH (R) 210	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Ναι	Αισθητήρας SNH (R) 210	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Ναι	Αισθητήρας SNH (R) 210	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Ναι	Αισθητήρας SNH (R) 210	1%

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08


Order Code	Full Product Name	Κωδικός προστασίας από μηχ. κρούσεις
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Αρχική απόδοση (συμβατή με IEC)


Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Αρχική χρωματικότητα
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629208




Polar Normal (separate) - null - 911401629408




Polar Normal (separate) - null - 911401629308


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - null - 911401629508




Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708




Polar Normal (separate) - null - 911401629808




Polar Normal (separate) - null - 911401629908




Polar Normal (separate) - null - 911401630008




Polar Normal (separate) - null - 911401630208



Polar Normal (separate) - null - 911401630308



Polar Normal (separate) - null - 911401630108



Polar Normal (separate) - null - 911401630408






Polar Normal (separate) - null - 911401630508



Polar Normal (separate) - null - 911401630608






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630708

Polar Normal (separate) - null - 911401630808




Polar Normal (separate) - null - 911401630908



Polar Normal (separate) - null - 911401631008

Polar Normal (separate) - null - 911401631108




Polar Normal (separate) - null - 911401631208



Polar Normal (separate) - null - 911401631308

Polar Normal (separate) - null - 911401631408

Polar Normal (separate) - null - 911401631608






Polar Normal (separate) - null - 911401631708

Polar Normal (separate) - null - 911401631808

Polar Normal (separate) - null - 911401631508




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401631908

Polar Normal (separate) - null - 911401632008




Polar Normal (separate) - null - 911401632308



Polar Normal (separate) - null - 911401632108

Polar Normal (separate) - null - 911401632208




Polar Normal (separate) - null - 911401632508



Polar Normal (separate) - null - 911401632408

Polar Normal (separate) - null - 911401632608

Polar Normal (separate) - null - 911401632808




Polar Normal (separate) - null - 911401632908

Polar Normal (separate) - null - 911401632708

Polar Normal (separate) - null - 911401633008

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401633108

