



CoreLine Highbay Gen5: Helppo asennus. Laadukas valaistus.

CoreLine Highbay Gen5

CoreLine Highbay Gen5 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Se on luotettava, tehokas ja erittäin pitkään kestävä valaisin, joka takaa merkittävät energiansäästöt ja vaatii vähemmän ylläpitoa. CoreLine Highbayn käsittely on myös hyvin helppoa. Valaisin voidaan asentaa nykyiseen sähköverkkoon, ja sähköliitäntä käy vaivattomasti: valaisinta ei tarvitse avata asennusta varten, ja siinä on ulkoinen IP65-liitin. Valittavissa on kaksi keilakulmaa, kapea ja leveä keila, joten voit säätää valaistusta tarpeidesi mukaan. Valikoimaan kuuluu myös Interact Ready -valaisimia, joihin on integroitu langaton yhteys sekä liikkeentunnistimet ja päivänvalotunnistimet. CoreLine Highbay Gen5 on siis yhteensopiva minkä tahansa älykkään Interact-ohjausjärjestelmän kanssa.

Hyödyt

- Säästää energia- ja ylläpitokustannuksissa
- Helppo asentaa yhdellä ripustuskoululla ja ulkoisella liittimellä, ylimääräinen asennuskiinnike lisää joustavuutta asennukseen
- Vankka sekä vesi- ja pölytiivis (IP65) tuote sopii ihanteellisesti yleisvalaistuskohteisiin
- Valittavana neljä tuotetyyppeä: BY121P, BY122P, BY120P ja BY122X

CoreLine Highbay Gen5

Ominaisuudet

- Pitkäikäinen ja tehokas: 50 000 tuntia, valovirta vähintään 85 %:n tasolla alkuperäisestä; jopa 160 lm/W
- Useita keilavaihtoehtoja: kapea ja leveä keila, vähäinen häikäisy ilman lisätarvikkeita
- Laadukas ja moderni painevalettu alumiinirunko
- Yksipisteinen asennus ja ulkoinen, valmiiksi asennettu IP65-sähköliitin
- Valinnaiset tuoteversiot: DALI-himmennys, integroitu langaton yhteys (Interact Ready)

Käyttökohteet





- Yleinen teollisuus
- Näyttelyhallit
- Varastot ja logistiikkakeskukset
- Korkeat aulatilat

Versions




Standard product photo, CoreLine
highbay gen5, BY120P

Mittapiirros




CoreLine Highbay Gen5


Mittapiirros




Tuotetiedot



CoreLine highbay gen5, IP65 connector (PSD)




CoreLine highbay gen5, with sensor, front view



CoreLine highbay gen5, BY120P, front view



CoreLine highbay gen5, with sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view

CoreLine Highbay Gen5

Tuotetiedot

CoreLine highbay gen5, IP65 connector



CoreLine highbay gen5, with sensor, back view



CoreLine highbay gen5, bracket mounting




CoreLine highbay gen5, bracket mounting



CoreLine highbay gen5, hook mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P, front view



CoreLine Highbay Gen5

Yleistä tietoa	
Liitäntälaite mukana	Kyllä
Valonlähde vaihdettavissa	Ei
Huoltotunniste	Kyllä
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värintoistoindeksi (CRI)	>80
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Suojausluokka IEC	Suojausluokka I
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 or 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Kotelon väri	Harmaa
Suojausluokan koodi	IP65
Merkinnät ja luokitukset	
Ympäristön lämpötila	–30...+50 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s
Välkyntäarvo (PstLM)	0,5
Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)	1
Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)	
Valovirran toleranssi	+/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Ohjausyksiköiden lukumäärä
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 yksikkö
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 yksikkö
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 yksikköä
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 yksikköä
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 yksikköä
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 yksikkö
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 yksikkö
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 yksikköä
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 yksikköä
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 yksikkö
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 yksikkö
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 yksikkö
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 yksikkö
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 yksikkö
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 yksikkö
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 yksikkö
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 yksikkö
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 yksikkö
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 yksikkö
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 yksikkö
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 yksikkö
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 yksikkö
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 yksikkö
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 yksikkö
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 yksikkö
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 yksikkö
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 yksikkö

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Kapea valokeila
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm	Kapea valokeila
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm	Kapea valokeila
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm	Leveä valokeila
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm	Kapea valokeila

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
911401632908	BY122P G5 LED300S/84 O PSD WB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm	Leveä valokeila
911401629408	BY121P G5 LED200S/84 O PSU NB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm	Kapea valokeila
911401629508	BY121P G5 LED200S/84 O PSU WB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm	Leveä valokeila
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Kapea valokeila
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Leveä valokeila
911401629808	BY121P G5 LED200S/84 O PSD NB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm	Kapea valokeila
911401629908	BY121P G5 LED200S/84 O PSD WB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm	Leveä valokeila
911401630308	BY121P G5 LED200S/86 5 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm	Leveä valokeila
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm	Leveä valokeila
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm	Kapea valokeila
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm	Leveä valokeila
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm	Kapea valokeila

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta	Optiikan tyyppi
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm	Leveä valokeila
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm	Leveä valokeila
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm	Kapea valokeila
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm	Leveä valokeila
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Kapea valokeila
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Leveä valokeila
911401631808	BY122X G5 LED200S/84 O SIA NB H4	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Kapea valokeila
911401631908	BY122X G5 LED200S/84 O SIA WB H4	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Leveä valokeila
911401632008	BY122X G5 LED250S/84 O SIA NB H4	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Kapea valokeila
911401632108	BY122X G5 LED250S/84 O SIA WB H4	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Leveä valokeila
911401633008	BY122X G5 LED300S/84 O SIA NB H4	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Kapea valokeila
911401633108	BY122X G5 LED300S/84 O SIA WB H4	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product		Upotettu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Kyllä	-	20%
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Kyllä	-	13%
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Kyllä	-	13%
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Kyllä	-	20%
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Kyllä	-	10%

Order Code	Full Product		Upotettu	
	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Kyllä	-	10%
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Kyllä	-	20%
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Kyllä	-	13%
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Kyllä	-	13%
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Ei	-	Ei sovellettavissa
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	1%
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	1%
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	1%
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Kyllä	Sensori SNH (R) 210	1%

CoreLine Highbay Gen5

Full Product			Upotettu	
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401632008	BY122X G5	Kyllä	Sensori	1%
	LED250S/840		SNH (R)	
	SIA NB H4		210	
911401632108	BY122X G5	Kyllä	Sensori	1%
	LED250S/840		SNH (R)	
	SIA WB H4		210	

Full Product			Upotettu	
Order Code	Name	Himmennettävä	ohjaus	Enimmäishimmennystaso
911401633008	BY122X G5	Kyllä	Sensori	1%
	LED300S/840		SNH (R)	
	SIA NB H4		210	
911401633108	BY122X G5	Kyllä	Sensori	1%
	LED300S/840		SNH (R)	
	SIA WB H4		210	

Mekaaniset tiedot ja runko

Full Product Name		Mekaanisen iskusuojauksen
Order Code		koodi
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08




Full Product Name		Mekaanisen iskusuojauksen
Order Code		koodi
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401630808	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401630908	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631208	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631308	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631508	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401632608	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632708	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632808	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632908	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629408	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629508	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629608	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629708	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629808	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629908	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401630308	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
911401630508	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401632408	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632508	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629208	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401629308	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401630108	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
911401632208	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632308	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631608	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631708	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631808	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401631908	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632008	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401632108	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401633008	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
911401633108	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629208

Polar Normal (separate) - null - 911401629408




Polar Normal (separate) - null - 911401629308



Polar Normal (separate) - null - 911401629508

Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708



Polar Normal (separate) - null - 911401629808

Polar Normal (separate) - null - 911401629908

Polar Normal (separate) - null - 911401630308






Polar Normal (separate) - null - 911401630108

Polar Normal (separate) - null - 911401630508

Polar Normal (separate) - null - 911401630808




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630908

Polar Normal (separate) - null - 911401631208




Polar Normal (separate) - null - 911401631308



Polar Normal (separate) - null - 911401631608

Polar Normal (separate) - null - 911401631708




Polar Normal (separate) - null - 911401631808



Polar Normal (separate) - null - 911401631508

Polar Normal (separate) - null - 911401631908

Polar Normal (separate) - null - 911401632008






Polar Normal (separate) - null - 911401632308

Polar Normal (separate) - null - 911401632108

Polar Normal (separate) - null - 911401632208

CoreLine Highbay Gen5




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401632508

Polar Normal (separate) - null - 911401632408



Polar Normal (separate) - null - 911401632608



Polar Normal (separate) - null - 911401632808

Polar Normal (separate) - null - 911401632908

Polar Normal (separate) - null - 911401632708



Polar Normal (separate) - null - 911401633008

Polar Normal (separate) - null - 911401633108

