



CoreLine Highbay Gen5: jednoduchá montáž, vynikajúce osvetlenie.

CoreLine Highbay Gen5

Svietidlá CoreLine Highbay Gen5 naplňajú sľub radu CoreLine – predstavujú inovatívne, ľahko použiteľné a vysoko kvalitné svietidlá. Spoľahlivé svietidlo s vysokou účinnosťou a veľmi dlhou životnosťou prináša veľkú úsporu energie a znižuje požiadavky na údržbu. So svietidlom CoreLine Highbay možno navyše veľmi jednoducho manipulovať. Svetidlo možno namontovať do existujúcej siete, pričom elektrické pripojenie vyžaduje iba veľmi jednoduchý úkon bez nutnosti otvoriť svietidlo alebo vonkajší konektor s krytím IP65. Vďaka možnosti výberu z dvoch uhlov vyžarovania: úzkeho a širokého, môžete osvetlenie presne prispôsobiť svojim potrebám. Tento rad zahŕňa aj svietidlá kompatibilné so systémom Interact s integrovanou možnosťou bezdrôtovej komunikácie a integrovanými snímačmi pohybu a denného svetla. Svetidlá CoreLine Highbay Gen5 sú vďaka tomu pripravené na použitie s ľubovoľným systémom prepojeného osvetlenia Interact.

Výhody

- Znižuje náklady na energiu a údržbu
- Jednoduchá inštalácia – jediný závesný hák a externý konektor, prídavná montážna konzola na dosiahnutie väčšej flexibility
- Ideálne na projekty na všeobecné použitie vďaka odolnému vyhotoveniu a vysokému stupňu krytia (IP65) proti prenikaniu vody a prachu
- Možnosť výberu zo štyroch typov produktu: BY121P, BY122P, BY120P a BY122X







Vlastnosti

- Dlhá životnosť 50 000 hodín s minimálne 85 % svetelným tokom v porovnaní s počiatočnou úrovňou a vysoká účinnosť až 160 lm/W
- Možnosť výberu lúča: úzke a široké vyžarovanie, na zaistenie obmedzeného oslnenia bez ďalšieho príslušenstva
- Moderné teleso vysokej kvality odliate z hliníka
- Jednobodová montáž a vonkajší vopred osadený elektrický konektor s krytím IP65
- Voliteľné verzie: so stmievaním DALI, integrovaným bezdrôtovým pripojením (kompatibilita so systémom Interact)

Aplikácie


- Všeobecné výrobné prevádzky
- Výstavné siene
- Sklady a logistické centrá
- Haly s vysokým stropom

Rozmerový obrázok




CoreLine Highbay Gen5


Rozmerový obrázok




Podrobnosti o produkte



CoreLine highbay gen5, IP65
connector (PSD)




CoreLine highbay gen5, with
sensor, front view



CoreLine highbay gen5, BY120P,
front view



CoreLine highbay gen5, with
sensor, side view



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view



CoreLine highbay gen5, IP65
connector



CoreLine highbay gen5, with
sensor, back view

CoreLine Highbay Gen5

Podrobnosti o produkte




CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, bracket
mounting



CoreLine highbay gen5, hook
mounting



CoreLine highbay gen5, BY121P,
front view

CoreLine Highbay Gen5

Všeobecné informácie	
Vrátane napájača	Áno
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Servisná značka	Áno
Svetelné technické	
Index podania farieb (CRI)	>80
Prevádzkové a elektrické	
Trieda ochrany IEC	Bezpečnostná trieda I
Vstupné napätie	220 až 240 V
Sieťová frekvencia	50 or 60 Hz
Vhodné pre náhodné prepínanie	Áno
Mechanické časti a teleso	
Farba telesa	Sivá
Krytie IP	IP65
Schválenie a použitie	
Rozsah okolitých teplôt	−30 až +50 °C
Značka CE	Áno
Značka ENEC	Značka ENEC
Značka horľavosti	Na montáž na bežne horľavých povrchoch
Požiarna odolnosť	Teplota 650 °C, trvanie 30 s
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3	0,5
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)	1
Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)	
Tolerancia svetelného toku	+/-10%

Všeobecné informácie

Order Code	Full Product Name	Počet jednotiek predradníka
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	1 jednotka
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	1 jednotka
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	1 jednotka
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	1 jednotka
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	2 jednotky
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	2 jednotky
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	2 jednotky
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	2 jednotky
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	1 jednotka
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	1 jednotka
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	2 jednotky
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	2 jednotky
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	1 jednotka
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	1 jednotka
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	1 jednotka
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	1 jednotka
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	1 jednotka
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	1 jednotka
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	1 jednotka
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	1 jednotka
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	1 jednotka
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	1 jednotka
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	1 jednotka
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	1 jednotka
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	1 jednotka
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	1 jednotka
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	1 jednotka
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	1 jednotka
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	1 jednotka
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	1 jednotka
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	1 jednotka
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	1 jednotka
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	1 jednotka
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	1 jednotka
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	1 jednotka

Svetelné technické

		Náhradná teplota	Merný výkon			
Full Product		chromatickosti	(menovitý)	Svetelný		
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	tok	Typ optiky	
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Úzke vyžarovanie	

		Náhradná teplota	Merný výkon			
Full Product		chromatickosti	(menovitý)	Svetelný		
Order Code	Name	(nom.)	(nom.)	tok	Typ optiky	
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	25 000 lm	Široké vyžarovanie	

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	25 000 lm	Úzke vyžarovanie
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	25 000 lm	Široké vyžarovanie
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm	Úzke vyžarovanie
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	25 000 lm	Široké vyžarovanie
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm	Úzke vyžarovanie
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	25 000 lm	Široké vyžarovanie
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm	Úzke vyžarovanie
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	4000 K	156 lm/W	30 000 lm	Široké vyžarovanie
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm	Úzke vyžarovanie
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	30 000 lm	Široké vyžarovanie
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm	Úzke vyžarovanie
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	4000 K	159 lm/W	20 000 lm	Široké vyžarovanie
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Úzke vyžarovanie
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Široké vyžarovanie
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm	Úzke vyžarovanie
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	4000 K	149 lm/W	20 000 lm	Široké vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok	Typ optiky
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm	Úzke vyžarovanie
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	6500 K	159 lm/W	20 000 lm	Široké vyžarovanie
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm	Úzke vyžarovanie
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	6500 K	146 lm/W	10 500 lm	Široké vyžarovanie
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	6500 K	149 lm/W	20 000 lm	Úzke vyžarovanie
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	6500 K	149 lm/W	20 000 lm	Široké vyžarovanie
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm	Úzke vyžarovanie
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	4000 K	147 lm/W	15 000 lm	Široké vyžarovanie
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm	Úzke vyžarovanie
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	4000 K	157 lm/W	10 500 lm	Široké vyžarovanie
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm	Úzke vyžarovanie
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	6500 K	157 lm/W	10 500 lm	Široké vyžarovanie
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm	Úzke vyžarovanie
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	4000 K	158 lm/W	15 000 lm	Široké vyžarovanie
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Úzke vyžarovanie
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	4000 K	146 lm/W	10 500 lm	Široké vyžarovanie

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný	
				tok	Typ optiky
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Úzke vyžarovanie
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	4000 K	150 lm/W	20 000 lm	Široké vyžarovanie
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Úzke vyžarovanie

Order Code	Full Product Name	Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný	
				tok	Typ optiky
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	4000 K	151 lm/W	25 000 lm	Široké vyžarovanie
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Úzke vyžarovanie
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	4000 K	148 lm/W	30 000 lm	Široké vyžarovanie

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Spotreba
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	157 W
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	157 W
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	157 W
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	157 W
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	168 W
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	168 W
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	168 W
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	168 W
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	192 W
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	192 W
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	205 W
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	205 W
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	126 W
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	126 W
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	72 W
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	72 W
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	134 W
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	134 W
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	126 W
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	126 W

Order Code	Full Product Name	Spotreba
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	72 W
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	72 W
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	134 W
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	134 W
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	102 W
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	102 W
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	67 W
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	67 W
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	67 W
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	67 W
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	95 W
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	95 W
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	72 W
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	72 W
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	133 W
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	133 W
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	166 W
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	166 W
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	203 W
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	203 W

Ovládanie a stmievanie

				Maximálna úroveň stmievania
Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie

				Maximálna úroveň stmievania
Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	Áno	-	20%
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	Áno	-	20%
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	Áno	-	20%
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	Áno	-	20%

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	Áno	-	13%
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	Áno	-	13%
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	Áno	-	20%
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	Áno	-	20%
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	Áno	-	10%
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	Áno	-	10%
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	Áno	-	20%
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	Áno	-	20%
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	Áno	-	10%
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	Áno	-	10%

Order Code	Full Product Name	Stmievateľné	Vstavané riadenie	Maximálna úroveň stmievania
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	Áno	-	13%
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	Áno	-	13%
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	Nie	-	Nevzťahuje sa na zariadenie
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	1%
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	1%
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	1%
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	1%
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	1%
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	1%
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	1%
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	Áno	Snímač SNH (R) 210	1%

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	IK08
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	IK08
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	IK08
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	IK08
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	IK08
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	IK08
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	IK08
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	IK08
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	IK08
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	IK08
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	IK08
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	IK08
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	IK08
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	IK08

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	IK08
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	IK08
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	IK08
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	IK08
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	IK08
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	IK08
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	IK08
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	IK08
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	IK08
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	IK08
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	IK08
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	IK08
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	IK08
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	IK08

CoreLine Highbay Gen5

Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	IK08
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	IK08
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	IK08
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	IK08
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	IK05
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	IK05


Order Code	Full Product Name	Kód krytia IP (mechanický náraz)
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	IK05
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	IK05
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	IK05
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	IK05
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	IK05
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	IK05

Počiatočný výkon (súlad s požiadavkami IEC)


Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
95582000	BY122P G5 LED250S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95583700	BY122P G5 LED250S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95584400	BY122P G5 LED250S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95585100	BY122P G5 LED250S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95586800	BY122P G5 LED250S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95587500	BY122P G5 LED250S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95588200	BY122P G5 LED250S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95589900	BY122P G5 LED250S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95600100	BY122P G5 LED300S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95601800	BY122P G5 LED300S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95602500	BY122P G5 LED300S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95603200	BY122P G5 LED300S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95568400	BY121P G5 LED200S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95569100	BY121P G5 LED200S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95570700	BY121P G5 LED105S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95571400	BY121P G5 LED105S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95572100	BY121P G5 LED200S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95573800	BY121P G5 LED200S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95576900	BY121P G5 LED200S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95577600	BY121P G5 LED200S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5

Order Code	Full Product Name	Počiatočná chromatickosť
95578300	BY121P G5 LED105S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95579000	BY121P G5 LED105S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95580600	BY121P G5 LED200S/865 PSD NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95581300	BY121P G5 LED200S/865 PSD WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95598100	BY121P G5 LED150S/840 PSD NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95599800	BY121P G5 LED150S/840 PSD WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95566000	BY120P G5 LED105S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95567700	BY120P G5 LED105S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95574500	BY120P G5 LED105S/865 PSU NB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95575200	BY120P G5 LED105S/865 PSU WB	(0.316, 0.332) SDCM<5
95596700	BY120P G5 LED150S/840 PSU NB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95597400	BY120P G5 LED150S/840 PSU WB	(0.385, 0.380) SDCM<5
95590500	BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95591200	BY122X G5 LED105S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95592900	BY122X G5 LED200S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95593600	BY122X G5 LED200S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95594300	BY122X G5 LED250S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95595000	BY122X G5 LED250S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95604900	BY122X G5 LED300S/840 SIA NB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5
95605600	BY122X G5 LED300S/840 SIA WB H4	(0.385, 0.380) SDCM<5


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629208






Polar Normal (separate) - null - 911401629408



Polar Normal (separate) - null - 911401629308




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401629508

Polar Normal (separate) - null - 911401629608




Polar Normal (separate) - null - 911401629708



Polar Normal (separate) - null - 911401629808

Polar Normal (separate) - null - 911401629908




Polar Normal (separate) - null - 911401630008



Polar Normal (separate) - null - 911401630208

Polar Normal (separate) - null - 911401630308

Polar Normal (separate) - null - 911401630108






Polar Normal (separate) - null - 911401630408

Polar Normal (separate) - null - 911401630508

Polar Normal (separate) - null - 911401630608




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401630708

Polar Normal (separate) - null - 911401630808




Polar Normal (separate) - null - 911401630908



Polar Normal (separate) - null - 911401631008

Polar Normal (separate) - null - 911401631108




Polar Normal (separate) - null - 911401631208



Polar Normal (separate) - null - 911401631308

Polar Normal (separate) - null - 911401631408

Polar Normal (separate) - null - 911401631608






Polar Normal (separate) - null - 911401631708

Polar Normal (separate) - null - 911401631808

Polar Normal (separate) - null - 911401631508




Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401631908

Polar Normal (separate) - null - 911401632008




Polar Normal (separate) - null - 911401632308



Polar Normal (separate) - null - 911401632108

Polar Normal (separate) - null - 911401632208




Polar Normal (separate) - null - 911401632508



Polar Normal (separate) - null - 911401632408

Polar Normal (separate) - null - 911401632608

Polar Normal (separate) - null - 911401632808




Polar Normal (separate) - null - 911401632908

Polar Normal (separate) - null - 911401632708

Polar Normal (separate) - null - 911401633008

CoreLine Highbay Gen5

Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401633108

