



Náš nejúčinnější svíčkový LED světelný zdroj

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Jedná se o nejúčinnější LED svíci značky Philips. Měrný výkon 210 lm/W pomáhá naplňovat prohlášení společnosti o udržitelnosti. Životnost 50 000 hodin pomáhá prodloužit cyklus výměny a omezit tak produkci odpadu. Tento produkt nejen vyniká svými specifikacemi, ale zachovává také kvalitu světla značky Philips.

Výhody

- Úspora energie, o 60 % nižší spotřeba energie ve srovnání se standardními svíčkovými LED světelnými zdroji Philips
- Velmi dlouhá životnost prodlužující interval výměny
- Snadná náhrada běžných světelných zdrojů

Vlastnosti

- Extrémně vysoká energetická účinnost 210 lm/W
- Dlouhá životnost, více než třikrát delší než u běžných LED produktů
- Dobře optimalizovaný vzhled a dojem bez dopadu na použití a snadná instalace
- Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu
- Šetrnost k životnímu prostředí: neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné látky

Aplikace

- Domácí použití
- Pohostinství: restaurace a hotely



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER UltraEfficient

Versions



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

