



Το πιο αποδοτικό κερί LED

Κεριά και luster LED MASTER UltraEfficient

Αυτός είναι ο πιο αποδοτικός λαμπτήρας LED σε σχήμα κεριού της Philips. Τα 210 lm/W υπερτονίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για βιωσιμότητα. Η διάρκεια ζωής των 50.000 ωρών παρατείνει τον κύκλο αντικατάστασης για περιορισμό των αποβλήτων. Δεν πρόκειται απλώς για ένα προϊόν υψηλών προδιαγραφών, αλλά και έναν λαμπτήρα που αναδεικνύει την ποιότητα της επωνυμίας Philips στα προϊόντα φωτισμού

Οφέλη

- εξοικονόμηση ενέργειας, με 60% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με τα τυπικά κεριά LED της Philips.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής που μειώνει την ανάγκη αντικατάστασης
- Εύκολη αντικατάσταση των λαμπτήρων συμβατικού τύπου

Χαρακτηριστικά

- Εξαιρετική ενεργειακή απόδοση, με 210lm/W
- Μεγάλη διάρκεια ζωής, πάνω από 3 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα κανονικά προϊόντα LED
- Καλά βελτιστοποιημένη εμφάνιση και αίσθηση, χωρίς επιπτώσεις στην εφαρμογή. Εύκολη εγκατάσταση
- Με σχεδίαση που αξίζει να φαίνεται, είναι εξίσου καλαίσθητοι αναμμένοι και σβηστοί
- Φιλικό προς το περιβάλλον: δεν περιέχει υδράργυρο ή άλλες επικίνδυνες ουσίες

Εφαρμογή

- Οικιακή εφαρμογή
- Φιλοξενία: εστιατόρια και ξενοδοχεία

Κερί και luster LED MASTER UltraEfficient

Versions





LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL UE SRT4

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm

Κεριά και luster LED MASTER UltraEfficient

Γενικές πληροφορίες	
Ονομαστική διάρκεια ζωής	50.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	80
LLMF στο τέλος της ονομαστικής διάρκειας ζωής (ονομ.)	70 %
Φωτεινή ροή	485 lm
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Συχνότητα εισόδου	50 έως 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	2,3 W
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,5 s
Αντίστοιχη ισχύς	40 W
Θερμοκρασία	
Μέγιστη θερμ. περιβλήματος λειτουργίας (ονομ.)	70 °C
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Έγκριση και Εφαρμογή	
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20 έως +45 °C
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	3 kWh

Γενικές πληροφορίες

Order Code	Full Product Name	Βάση-κάλυμμα	Κύκλος λειτουργίας
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27	500.000
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14	50.000


Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	300 μοίρα(ες)	2700 K	827

Order Code	Full Product Name	Γωνία δέσμης (ονομ.)	Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)	Κωδικός χρώματος
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	-	4000 K	840

Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα

Order Code	Full Product Name	Σχήμα λαμπτήρα
18899000	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	P45
18895200	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	B35



Κερί και luster LED MASTER UltraEfficient

