



Energiatehokkain LED- kynttilälamppumme

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja - mainoslamput

Philipsin tehokkain LED-kynttilälamppu (210 lm/W) konkretisoi panostuksen kestävään kehitykseen. Lampun 50 000 tunnin polttoikä pidentää vaihtoväliä ja vähentää jätteen määrää. Tämä erinomaisilla ominaisuuksilla varustettu tuote jatkaa Philipsin perinnettä laadukkaiden ratkaisujen tarjoajana.

Hyödyt

- 60 % energiansäästö Philipsin tavallisiin LED-kynttilälamppuihin verrattuna.
- Erittäin pitkän polttoiän ansiosta lamppua ei tarvitse vaihtaa usein
- Helppo vaihtaa perinteisen lampun tilalle

Ominaisuudet

- Erittäin energiatehokas: 210 lm/W
- Pitkä polttoikä – yli 3 kertaa pidempi kuin tavanomaisilla LED-tuotteilla
- Optimoitu ulkomuoto ja tuntuma käyttöominaisuuksista tinkimättä. Helppo asentaa
- Näyttävä lamppu niin sytytettynä kuin sammutettuna
- Ympäristöä säästävä: ei sisällä elohopeaa eikä muita vaarallisia aineita

Käyttökohteet

- Kotitaloudet
- Hotellit ja ravintolat

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Versions



LED CLA 40W B35 E14 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E27 2700K CL
UE SRT4



LED CLA 40W P45 E14 4000K CL
UE SRT4




LED CLA 40W P45 E14 2700K CL
UE SRT4 S



LED CLA 40W B35 E14 4000K CL
UE SRT4



Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	45 mm	78 mm

MASTER UltraEfficient -LED-kynttilälamput ja -mainoslamput

Mittapiirros



Product	D	C
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	45 mm	99 mm
MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	45 mm	99 mm

Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	35 mm	111 mm
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	35 mm	111 mm

Yleistä tietoa

Nimelliskäyttöikä 50 000 tuntia

Valaistuksen tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (CRI) 80

LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.) 70 %

Valovirta 485 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus 50–60 Hz

Viivatiheys 50 to 60 Hz

Virrankulutus 2,3 W

Syttymisaika (nim.) 0,5 s

Vastaa teholtaan 40 W

Käyttölämpötila

T-Case, maksimi (nim.) 70 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinta Kirkas

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila -20...+45 °C

Energiankulutus kWh/1000 h 3 kWh

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Kanta	Sytytys
929003625902	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827 B35CL GUE	E14	50 000
929003626202	MAS LEDLusterND2.3-40W E27 827 P45CL GUE	E27	500 000
929003626402	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 840 P45CL GUE	E14	50 000
929003626102	MAS LEDLusterND2.3-40W E14 827 P45CL GUE	E14	50 000
929003626002	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840 B35CL GUE	E14	50 000

